

Produktinformation

10 99 I220

Ohrklemmenzange



Universal einsetzbar, für 1-Ohr- und 2-Ohrklemmen

- Zum einfachen und zuverlässigen Befestigen von 1-Ohr- und 2-Ohrklemmen (System Oetiker oder ähnlich)
- Kein Beschädigen der Pressstellen an den Ohrklemmen
- Der schlanke Kopf ermöglicht eine gute Zugänglichkeit bei engen Platzverhältnissen
- Vielfältig einsetzbar für Klemmen an Achsmanschetten, Kühler- und Kraftstoffleitungen, Luftdrucksystemen, Kompressoren
- Langlebig und stabil
- Spezial-Werkzeugstahl in Sondergüte, geschmiedet, ölgehärtet



Allgemein	
Artikel-Nr.	10 99 I220
EAN	4003773080756
Zange	schwarz atramentiert
Kopf	poliert
Griffe	mit Kunststoff überzogen
Gewicht	353 g
Abmessungen	220 x 47 x 13 mm
Klassifikation	
eCl@ss 5.1.4	21040301
proficl@ss 6.0	EAD162c001

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten



Abdichten Fluidschlauch an Stutzen mittels Seiten-Pressnase



Einsatz der Front-Pressnase Abdichten Pneumatikschlauch an Schnellkupplung



Abdichten Pneumatikschlauch an Schnellkupplung



