

MERKMALE

- **Verzinkte Weichstahlkonstruktion**
- **Lieferung mit M6-Gewindeinsatz**
- **Passend für alle TS35 Top Hutschienen**
- **Ausgezeichnete Haltbarkeit**
- **Ideal für den Einsatz in einer Vielzahl von Anwendungen**

Abgewinkelte Halterung von RS PRO für Top Hat-DIN-Schienen

RS-Best.-Nr.: 467-377



Professionelle Produkte von RS bieten Ihnen hochwertige Teile in allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualität wie die führenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen.

Produktbeschreibung

Diese Winkel- und Vierkanthalterungen von RS PRO verfügen über eine verzinkte Weichstahlkonstruktion für ausgezeichnete Haltbarkeit. Die DIN-Schienenhalterungen werden mit M6-Gewindeeinsätzen geliefert und sind für alle TS35-Top Hutschienen ausgelegt.

Allgemeine

Serie	TS
Zubehörtyp	Abgewinkelte Halterung
Für den Einsatz mit	Alle TS35 Top Hat Montage DIN-Schienen
Farbe	Grau
Anwendung	Netzteile, Überlastschalter, Terminal Blocks, Magnetschalter

Mechanische

Abmessungen	42 mm Höhe
--------------------	------------

Produktumfang

SR.NO	Produktname
1	M6-GEWINDTE EINSÄTZE

What sizes are available?

467-383: Square DIN rail bracket, 20mm height

467-343: Square DIN rail bracket, 40mm height

467-361: Square DIN rail bracket, 70mm height

467-371: Square DIN rail bracket, 90mm height

467-377: Angled DIN rail bracket, 42mm height

467-387: Angled DIN rail bracket, 82mm height

