

CARACTERÍSTICAS

- Luz LED cree blanca de 250 lúmenes
- Recargable a través de USB (cable micro-USB incluido)
- Indicador LED de batería y carga
- Temperatura DE color DE LED 6500k
- Superligera con solo 95g
- Le permite seguir trabajando con las manos libres

Linterna para cabeza de LED RS Pro: Recargable, 450 Im

Código RS: 186-4622



Los productos con aprobación profesional RS le proporcionan piezas de calidad profesional en todas las categorías de productos. Nuestra gama de productos ha sido probada por ingenieros y proporciona una calidad comparable a las marcas líderes sin pagar un precio superior.

Descripción del

RS PRO RS Pro presenta la linterna para cabeza de LED compacta y recargable, una linterna para cabeza de alta calidad y ligera ideal para usar en una amplia gama de aplicaciones que requieren una fuente de luz. Esta linterna versátil ofrece una variedad de modos para adaptarse a numerosas aplicaciones, incluida una fuente de luz de linterna estándar con una temperatura de color de LED de 6500k, así como opciones de media, baja y SOS. Esta linterna de cabeza versátil dispone de una función de zoom de torsión que permite ajustar el haz en consecuencia. .

Especificaciones

| | |
|-----------------------------|---|
| Estilo de linterna | Linterna de cabeza |
| Tipo de lámpara | LED |
| Luminosidad | 250 lm |
| Tipo de haz | Spot; inundación |
| Modos de conmutación | Alta, Baja, Media, Baja, SOS |
| Anticorrosivo | No |
| Zona peligrosa | No |
| Aplicaciones | Mantenimiento de automoción, atención sanitaria, bricolaje y acampada |

Modos Especificaciones

| Parámetros | Modo alto | Modo medio | Modo bajo / Luz estroboscópica | SOS |
|----------------------------|-----------|------------|--------------------------------|----------|
| Salida de luz | 450lm | 225lm | 16lm | |
| Tiempo de ejecución | 2hours | 3hours | 56hours | 16 horas |
| Distancia del haz | 100m | 16m | 17m | |

Especificaciones

| | |
|-------------------------------|---|
| Recargables | Sí |
| Tipo de conector macho | Cable micro USB |
| Baterías | Batería recargable de alta calidad de 3,7 V 2000mAh 18650 Li-Lion |
| Tiempo de carga | Aprox. 3hours (apague el producto durante la carga) |
| Indicador LED de carga | (en la batería) azul intermitente = carga / luz azul constante = carga completa |
| Indicador de batería | Sí |

Especificaciones mecánicas

| | |
|----------------------------|------|
| Longitud | 64mm |
| Anchura | 37mm |
| Profundidad | 32mm |
| Peso (con baterías) | 166g |

Categoría de protección

| | |
|--------------------------------|------|
| Índice de protección IP | IPX5 |
|--------------------------------|------|

Aprobaciones

| | |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| Cumplimiento/Certificaciones | Certificado de conformidad RoHS |
|-------------------------------------|---------------------------------|

