

NEBO®

SLYDE KING 2K



This product is guaranteed against all defects in workmanship and materials for the original owner for two years from the date of purchase.

Ce produit est garanti contre tous les défauts de fabrication et de matériaux pour le propriétaire d'origine pendant deux ans à compter de la date d'achat.

Für dieses Produkt gilt für den Erstbesitzer eine Garantie von zwei Jahren ab Kaufdatum auf alle Verarbeitungs- und Materialfehler.


Este producto está garantizado contra todos los defectos de mano de obra y materiales para el propietario original durante dos años a partir de la fecha de compra.

Questo prodotto è garantito contro tutti i difetti di fabbricazione e materiali per il proprietario originale per due anni dalla data di acquisto.

Ten produkt jest objęty gwarancją obejmującą wszelkie wady wykonania i materiałów dla pierwotnego właściciela przez okres dwóch lat od daty zakupu.



Alliance Sports Group, L.P., 76262, Roanoke, US
ACGI, Unit 2, GP Centre, Yeoman Rd, Ringwood,
Hants, BH24 3FF, UK
B2M SARL F-67000 Strasbourg, France, EU
infoacgi@acgibrands.com



All copyrighted and copyrightable materials, including, without limitation, the logo, design, text, graphics, pictures, copy writing and the selection and arrangement ("Materials") thereof all RIGHTS RESERVED Copyright ©2025 Alliance Sports Group LP.


Tous les matériaux protégés par le droit d'auteur et protégés par le droit d'auteur, y compris, sans s'y limiter, le logo, la conception, le texte, les graphiques, les images, la rédaction et la sélection et l'arrangement (« Matériaux ») de ceux-ci, TOUS DROITS RÉSERVÉS Copyright ©2025 Alliance Sports Group LP.

Alle urheberrechtlich geschützten und urheberrechtlich geschützten Materialien, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Logo, Design, Text, Grafiken, Bilder, Texte und deren Auswahl und Anordnung („Materialien“), ALLE RECHTE VORBEHALTEN Copyright © 2025 Alliance Sports Group LP.

Todos los materiales protegidos por derechos de autor y protegidos por derechos de autor, incluidos, entre otros, el logotipo, el diseño, el texto, los gráficos, las imágenes, la escritura de copias y la selección y disposición ("Materials") de los mismos TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS Copyright ©2025 Alliance Sports Group LP.

Tutti i materiali protetti da copyright e coperti da copyright, inclusi, a titolo esemplificativo, il logo, il design, il testo, la grafica, le immagini, il copywriting e la selezione e la disposizione ("Materiali") degli stessi TUTTI I DIRITTI RISERVATI Copyright ©2025 Alliance Sports Group LP.

Wszystkie materiały objęte prawami autorskimi, w tym między innymi logo, projekt, tekst, grafika, zdjęcia, kopie oraz wybór i układ („Materiały”) z nich wszystkie WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEŻONE Copyright ©2025 Alliance Sports Group LP.



SLYDE KING 2K

The Slyde King 2K combines a powerful 2000 lumen flashlight with a 500 lumen C•O•B work light hidden in the handle.

Le Slyde King 2K combine une lampe de poche puissante de 2000 lumens avec une lampe de travail C•O•B de 500 lumens cachée dans la poignée.

Der Slyde King 2K kombiniert eine leistungsstarke 2000-Lumen-Taschenlampe mit einem 500-Lumen-C•O•B-Arbeitslicht, das im Griff versteckt ist.

El Slyde King 2K combina una potente linterna de 2000 lúmenes con una luz de trabajo C•O•B de 500 lúmenes oculta en el mango.

La Slyde King 2K combina una potente torcia da 2000 lumen con una luce da lavoro C•O•B da 500 lumen nascosta nell'impugnatura.

Slyde King 2K łączy mocną latarkę 2000 lumenów z lampą roboczą C•O•B 500 lumenów ukrytą w uchwycie.

SPECS

Caractéristiques / Spezifikationen / Especificaciones / Specifiche / Specyfikacje

MODES Modi/Modos Modalità/Tryby	LUMENS Lúmenes / Lumeny	HOURS Heures / Stunden Horas / Ore / Godziny	METERS Mètres / Meter Metros / Metri/Metry
---------------------------------------	----------------------------	--	--

FLASHLIGHT HIGH	2000	2	409
FLASHLIGHT LOW	200	12	125
WORK LIGHT HIGH	500	4	34
WORK LIGHT LOW	50	24	10
RED HIGH	40	6	9
RED LOW	4	60	3
RED FLASHING	40	6	9

LIGHT MODES

Modes d'éclairage / Lichtmodi / Modos de luz / Modalità luce / Tryby światła

Press button to cycle through modes.

Appuyez sur le bouton pour faire défiler les modes.

Drücken Sie die Taste, um durch die Modi zu schalten.

Presione el botón para recorrer los modos.

Premere il pulsante per scorrere le modalità.

Naciśnij przycisk, aby przełączać tryby.

BRIGHTNESS DIMMING

Gradation de la luminosité / Dimmen der Helligkeit / Atenuación de brillo / Oscuramento della luminosità / Przyciemnianie jasności

All three lights have continuous dimming and brightening cycling with memory.

When ON, press and hold power button to activate dimming; release to set desired brightness. Double-tap to recall last saved mode.


Les trois lumières ont un cycle continu de gradation et d'éclaircissement avec mémoire. Lorsqu'il est allumé, appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pour activer la gradation ; relâchez pour régler la luminosité souhaitée. Appuyez deux fois pour rappeler le dernier mode enregistré.

Alle drei Leuchten verfügen über einen kontinuierlichen Dimm- und Aufhellzyklus mit Speicher. Halten Sie im eingeschalteten Zustand die Ein-/Aus-Taste gedrückt, um das Dimmen zu aktivieren. Loslassen, um die gewünschte Helligkeit einzustellen. Doppeltippen, um den zuletzt gespeicherten Modus abzurufen.

Las tres luces tienen ciclo continuo de atenuación y brillo con memoria. Cuando esté ENCENDIDO, mantenga presionado el botón de encendido para activar la atenuación; suelte para establecer el brillo deseado. Toque dos veces para recuperar el último modo guardado.

Tutte e tre le luci hanno un'attenuazione continua e un ciclo di illuminazione con memoria. Quando è acceso, premere e tenere premuto il pulsante di accensione per attivare l'oscuramento; rilasciare per impostare la luminosità desiderata. Tocca due volte per richiamare l'ultima modalità salvata.

Wszystkie trzy światła mają ciągłe ściemnianie i rozjaśnianie, cyklicznie z pamięcią. Po włączeniu naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, aby aktywować ściemnianie; zwolnij, aby ustawić żądaną jasność. Kliknij dwukrotnie, aby przywołać ostatnio zapisany tryb.



WORK LIGHT

Lampe de travail / Arbeitslampe / Luz de trabajo / Lavoro leggero / Światło robocze

Slide open to activate the work light. Press and release power button to switch between White, Red, and Flash modes. For Direct-to-Red, hold power button while sliding the work light open.


Faites glisser pour activer la lampe de travail. Appuyez et relâchez le bouton d'alimentation pour basculer entre les modes Blanc, Rouge et Flash. Pour Direct-to-Red, maintenez le bouton d'alimentation enfoncé tout en ouvrant la lampe de travail.

Schieben Sie es auf, um das Arbeitslicht zu aktivieren. Drücken Sie die Ein/Aus-Taste und lassen Sie sie wieder los, um zwischen den Modi Weiß, Rot und Blitz zu wechseln. Halten Sie für Direct-to-Red den Netzschalter gedrückt, während Sie die Arbeitsleuchte aufschieben.

Deslice para abrir para activar la luz de trabajo. Presione y suelte el botón de encendido para cambiar entre los modos blanco, rojo y flash. Para Direct-to-Red, mantenga presionado el botón de encendido mientras desliza la luz de trabajo para abrirla.

Far scorrere per attivare la luce di lavoro. Premere e rilasciare il pulsante di accensione per alternare tra le modalità Bianco, Rosso e Flash. Per Direct-to-Red, tieni premuto il pulsante di accensione mentre fai scorrere la luce di lavoro per aprirla.

Odsuń, aby włączyć światło robocze. Naciśnij i zwolnij przycisk zasilania, aby przełączać się między trybami Biały, Czerwony i Flash. W przypadku trybu Direct-to-Red przytrzymaj przycisk zasilania, przesuując światło robocze w pozycji otwartej.



4X ZOOM

Adjustable twist zoom for spot light or flood light.


Zoom torsadé réglable pour projecteur ou projecteur.

Einstellbarer Drehzoom für Spotlicht oder Flutlicht.

Zoom de giro ajustable para focos o reflectores.

Zoom a rotazione regolabile per faretto o luci di inondazione.

Regulowany zoom obrotowy dla światła punktowego lub światła powodziowego.



RECHARGEABLE

Wiederaufladbar / Recargable / Ricaricabile / Akumulator

To charge, connect the light to a power source with the included USB cable. The button serves as a battery indicator when the light is on and a charging indicator when plugged in.

Orange: 25% or more / Orange Flash: less than 25%

Green: fully charged / Green Pulse: charging

Pour charger, connectez la lumière à une source d'alimentation avec le câble USB inclus. Le bouton sert d'indicateur de batterie lorsque la lumière est allumée et d'indicateur de charge lorsqu'il est branché.

- Orange : 25 % ou plus / Orange Flash : moins de 25 % /
- Vert : entièrement chargé / Vert Impulsion : en cours de chargement

Schließen Sie die Leuchte zum Aufladen mit dem mitgelieferten USB-Kabel an eine Stromquelle an. Die Taste dient als Batterieanzeige, wenn das Licht eingeschaltet ist, und als Ladeanzeige, wenn sie eingesteckt ist.

- Orange: 25 % oder mehr / Orange Blinken: weniger als 25 % /
- Grün: vollständig aufgeladen / Grüner Impuls: Aufladen

Para cargar, conecte la luz a una fuente de alimentación con el cable USB incluido. El botón sirve como indicador de batería cuando la luz está encendida y como indicador de carga cuando está enchufado.


- Naranja: 25 % o más / Parpadeo naranja: menos del 25 % /
- Verde: carga completa / Pulso verde: cargándose

Per caricare, collegare la luce a una fonte di alimentazione con il cavo USB incluso. Il pulsante funge da indicatore di batteria quando la luce è accesa e da indicatore di carica quando è collegato.

- Arancione: 25% o più / Arancione Lampeggiante: meno del 25%
- Verde: completamente carica / Verde Impulso: in carica

Aby naładować, podłącz lampę do źródła zasilania za pomocą dołączonego kabla USB. Przycisk służy jako wskaźnik baterii, gdy światło jest włączone i wskaźnik ładowania, gdy jest podłączony.

- Pomarańczowy: 25% lub więcej / Pomarańczowy migający: mniej niż 25%
- Zielony: w pełni naładowany / Zielony pulsujący: ładowanie



Als Nutzer von unseren Produkten sind für Sie folgende Informationen wichtig:

Getrennte Erfassung von Altgeräten:

Elektro- und Elektronikgeräte, die zu Abfall geworden sind, werden als Altgeräte bezeichnet. Besitzer von Altgeräten müssen diese einer vom unsortierten Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuführen. Altgeräte gehören nicht in den Hausmüll, sondern in spezielle Sammel- und Rückgabesysteme.

Batterien und Akkus sowie Lampen

Besitzer von Altgeräten müssen Altbatterien und Altkumulatoren, die nicht vom Altgerät umschlossen sind, vor der Abgabe an einer Erfassungsstelle vom Altgerät zu trennen. Dies gilt auch für Lam-pen, die zerstörungsfrei aus dem Altgerät entnommen werden können. Wenn die Altgeräte einer Vorbereitung zur Wiederverwendung unter Beteiligung eines öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers zugeführt werden sollen, müssen Batterien und Akkus sowie Lampen nicht entnommen werden.

Möglichkeiten der Rückgabe von Altgeräten

Besitzer von Altgeräten aus privaten Haushalten können diese bei den Sammelstellen der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger oder bei den von Herstellern oder Vertreibern eingerichteten Rück-nahmestellen unentgeltlich abgeben.

Rücknahmepflichtig sind Geschäfte mit einer Verkaufsfläche von mindestens 400 m² für Elektro- und Elektronikgeräte sowie diejenigen Lebensmittelgeschäfte mit einer Gesamtverkaufsfläche von min-destens 800 m², die mehrmals pro Jahr oder dauerhaft Elektro- und Elektronikgeräte anbieten und auf dem Markt bereitstellen.

Dies gilt auch bei Online- oder Katalog-Vertrieb, wenn die Lager- und Versandflächen für Elektro- und Elektronikgeräte mindestens 400 m² betragen oder die gesamten Lager- und Versandflächen mindestens 800 m² betragen. Vertreter haben die Rücknahme grundsätzlich durch geeignete Rück-gabemöglichkeiten in zumutbarer Entfernung zum jeweiligen Endnutzer zu gewährleisten. Die Möglichkeit der unentgeltlichen Rückgabe eines Altgerätes besteht bei rücknahmepflichtigen Ver-treibern unter anderem dann, wenn ein neues gleichartiges Gerät, das im Wesentlichen die gleichen Funktionen erfüllt, an einen Endnutzer abgegeben wird.

Wenn ein neues Gerät an einen privaten Haushalt ausgeliefert wird, kann das gleichartige Altgerät auch dort zur unentgeltlichen Abholung übergeben werden. Dies gilt bei Online- oder Katalog-Ver-trieb für Geräte der Kategorien 1, 2 oder 4 gemäß § 2 Abs. 1 ElektroG, nämlich „Wärmeüberträger“, „Bildschirmgeräte“ oder „Großgeräte“ (letztere mit mindestens einer äußeren Abmessung über 50 Zentimeter). Zu einer entsprechenden Rückgabe-Absicht werden Endnutzer beim Abschluss eines Kaufvertrages befragt.

Außerdem besteht die Möglichkeit der unentgeltlichen Rückgabe bei Sammelstellen der Vertreter unabhängig vom Kauf eines neuen Gerätes für Kleingeräte, die in keiner äußeren Abmessung größer als 25 Zentimeter sind, und zwar beschränkt auf drei Altgeräte pro Geräteart.

Datenschutz-Hinweis

Altgeräte enthalten häufig sensible personenbezogene Daten. Dies gilt insbesondere für Geräte der Informations- und Telekommunikationstechnik wie Computer und Smartphones. Bitte beachten Sie in Ihrem eigenen Interesse, dass für die Löschung der Daten auf den zu entsorgenden Altgeräten jeder Endnutzer selbst verantwortlich ist.

Bedeutung des Symbols „durchgestrichene Mülltonne“

Das auf Elektro- und Elektronikgeräten regelmäßig abgebildete Symbol einer durchgestrichenen Müll-tonne weist darauf hin, dass das jeweilige Gerät am Ende seiner Lebensdauer getrennt vom unsor-tierten Siedlungsabfall zu erfassen ist.