

Hauptmerkmale

Baureihe	Mureva Stil
Produkt- oder Komponententyp	Not-Halt/Not-Aus-Schlüsselschalter
Gerätedarstellung	Mechanismus
Farbton	Drucktaste: rot Abdeckplatte: gelb

Zusatzmerkmale

Gehäusevariante	Oberfläche Einbau
Typ der Technologie	Elektromechanisch
Typ der Verriegelung	455
Bemessungsstrom	3 A
[Ue] Betriebsbemessungsspannung	240 V AC
Einsatzbedingungen	Innen/außen
Material	ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol)
Befestigungsmodus	Durch Schrauben
Höhe	71 mm
Breite	71 mm
Tiefe	80 mm
Resistenz gegen chemische Substanzen	Resistent gegen Alkohol (70 %) Resistent gegen Alkohol (96 %) Resistent gegen A-Milchsäure Resistent gegen verdünntes quaternäres Ammonium Resistent gegen verdünnte Bleichmittel Resistent gegen verdünnten Ammoniak Resistent gegen Seifenwasser Resistent gegen Kristallreiniger Resistent gegen Wasserstoffperoxid 10 Volumen Beständig gegen Hexan

Montage

Gütesiegel	EAC CE
Schutzart (IP)	IP55
Schutzart (IK)	IK08
Flammenfestigkeit	Selbstlöschend 650 °C conforming to IEC 60695-2-1
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-5...40 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-25...55 °C

Nachhaltigkeit

REACH-Verordnung	 REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Konform mit Ausnahmen
Mercury free	Ja
RoHS exemption information	 Ja
RoHS-Richtlinie für China	 RoHS-Erklärung Für China