



Enrouleur mural / Wall mount

Gamme / Range	WELCOME
Référence / Reference	RW 40 RB
Code usine	NC
Douane / Customs	73269098
EAN	3321369960307

Longueur / Largeur	105 mm
Largeur / Width	90 mm
Hauteur / Height	170 mm
Diamètre / Diameter	80 mm
Longueur sangle / Strap length	4 m
Hauteur sangle / Strap height	50 mm
Poids / Weight	1,0 kg

DESCRIPTION :

- Enrouleur mural
- Avec sangle longueur 4 m
- Equipé d'un frein et d'un système anti-panique
- Coloris enrouleur : noir
- Coloris sangle : rouge et blanc
- A fixer au mur

ACCESSOIRES :

- 1 récepteur mural
- 6 fixations

EMBALLAGE :

- 1 élément par carton
- 10 éléments par carton

Fabriqué en / Made of	Polypropylène et acier / Polypropylene and steel
Coloris enrouleur / Wall mount color	Noir / Black
Coloris sangle / Strap color	Rouge et blanc / Red and white

DESCRIPTION :

- Wall mount belt barrier
- 4-m long strap
- Equipped with a brake and an anti-panic system
- Wall mount color: black
- Strap color: red and white
- To be fixed on the wall

ACCESSORIES :

- 1 wall receiver
- 6 fixations

PACKING :

- 1 piece in a carton
- 10 pieces in a carton

	Surconditionnement / Over packaging		Conditionnement / Packaging	
UVC/Consumer sales unit	10		1	
Carton / Carton	480 x 380 x 130 mm		180 x 90 x 110 mm	
Hauteur palette / Pallet height	1,2 m	1,8 m	1,2 m	1,8 m
Cartons par couche / Cartons per layer	4	4	40	40
Couches par palette / Layers per pallet	8	12	8	12
Cartons par palette / Cartons per pallet	32	48	320	480
Produits par palette / Products per pallet	320	480	320	480
Poids palette net / Pallet net weight	320 kg	480 kg		
Poids palette brut / Pallet gross weight	340 kg	500 kg		

RW 40 RB



3 321369 960307