

Information produit casque uvex pronamic B-S-WR



Description	• visière courte pour un champ de vision plus large • encoches latérales Euroslot (30 mm) pour fixer des coquilles antibruit et des visières pronamic • possibilité de fixer d'autres accessoires comme le porte-badges, protège-cou, etc... • système de ventilation réglable dans le sens de la marche pour une aération maximale • coiffe intérieure 6 points d'ancrage avec ajustement par crémaillère pour un réglage aisé et précis de la largeur en continu (réf. coiffe de remplacement 9790310) • large repose-nuque ergonomique spiderneck pour un confort de port accru • équipé d'un bandeau anti-transpiration en cuir synthétique (réf. bandeau de remplacement 9790311) • adaptateur de série pour le clip lunettes IES (9772002) • norme EN 397 relative aux casques de protection pour l'industrie, exigences complémentaires pour les très basses températures (-30° C)
Composition	HDPE
Poids	392 g
Norme	EN 397 : 2012 + A1 2012 Exigences complémentaires : • -30° C = résistance aux très basses températures UKCA
Taille	51 – 65 cm

Variantes et couleurs :

Référence	Désignation	Coloris	Conditionnement
9731031	uvex pronamic B-S-WR blanc	blanc	pièce
9731131	uvex pronamic B-S-WR jaune	jaune	pièce
9731331	uvex pronamic B-S-WR rouge	rouge	pièce
9731531	uvex pronamic B-S-WR bleu	bleu	pièce

Accessoires compatibles :

Référence	Désignation	Conditionnement
9790310	coiffe intérieure pronamic	1 kit
9790311	bandeau anti-transpiration pronamic	pièce
9790021	jugulaire 4 points EN 397	pièce
9790035	jugulaire en cuir pour uvex pheos IES	pièce
9772002	clip à lunettes pour uvex pheos IES	10 pièces
9790022	clip à lunettes-masques	10 pièces
9790065	cagoule, jaune	pièce
9790068	cagoule, orange	pièce
9790066	passe-montagne	pièce
9790075	protège-nuque, orange	pièce
9790076	protège-nuque, jaune	pièce
9790086	protège-nuque rafraîchissant	pièce
9790166	porte-badge	10 unités avec 20 étuis plastiques
2600201 2600202	coquille antibruit K1H / K2H	paire
2630210 2630220 2630230	coquille antibruit K10H / K20H / K30H	paire
2600214 2600216	coquille antibruit K1P/K2P avec fixation à baïonnette (en combinaison avec une visière 2600236 ou pronamic)	paire

2640201	coquille aXess one (à associer à l'adaptateur 2600230 ou 2600231)	paire
2600236	adaptateur pour casque uvex pronamic pull / à baïonnette	emballage individuel
9916000	visière uvex pronamic incolore supravision excellence	pièce
9916001	visière uvex pronamic avec protection du menton	pièce
9916100	visière grillagée uvex pronamic	pièce
9916200	demi-visière uvex pronamic incolore	pièce
9916201	demi-visière uvex pronamic grise	pièce
9920001	visière uvex vimox	pièce
9916200	demi-visière incolore uvex pronamic	pièce
9916201	demi-visière gros solaire uvex pronamic	pièce
9790062	lampe frontale LED pheos Lights	pièce
9790063	lampe frontale LED pheos Lights EX	pièce
9790028	KS 7630 MC II	pièce
9790029	lampe frontale LED KS-6003 DUO	pièce
9790064	lampe frontale LED u-cap sport	pièce
9790069	adaptateur pour casque uvex pheos u-cap LED	pièce

Les casques uvex sont garantis pour 4 ans de stockage et 4 ans d'utilisation. Nous vous conseillons de noter la date de la première mise en circulation sur le casque au feutre indélébile.

Les casques doivent être stockés à l'abri de la lumière dans un endroit sec.

Ci-dessous les indications présentes dans la notice fournie avec le casque.

Vieillessement/Dégradation :

Tous les matériaux (acier, aluminium, plastique, etc.) sont soumis au vieillissement et présentent des symptômes de fatigue. La fatigue est l'altération des propriétés mécaniques entraînée par les sollicitations mécaniques, les influences de l'environnement comme la pollution de l'air, les produits chimiques ou l'action des rayons UV.