



Principales

Gamme	ComPacT
Gamme de produit	ComPacT NSXm nouvelle génération
Nom de l'appareil	MN
Type de produit ou équipement	Tension de déclenchement
Application	Contrôle
Type de déclencheur voltmétrique	Bobine d'ouverture Déclencheur d'ouverture MN à manque de tension
[Uc] tension circuit de commande	24 V CA 50/60 Hz 24 V CC
Compatibilité de gamme	ComPacT (ComPacT NSXm nouvelle génération) ComPacT (ComPacT NSXm) PowerPact (PowerPact B)

Complémentaires

Operating threshold	0,35 à 0,7 x Un ouverture 0,85 x Un fermeture
Temps de réponse	< 50 ms
Borne de raccordement auxiliaire	Précâblé 0...0,8 mm ² (AWG 18)multibrins cuivre
Longueur de dénudage des fils	8 mm
Longueur du câble	1 m

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	3,4 cm
Largeur de l'emballage 1	6,1 cm
Longueur de l'emballage 1	8,3 cm
Poids de l'emballage 1	80 g
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	10
Hauteur de l'emballage 2	9 cm
Largeur de l'emballage 2	8,5 cm
Longueur de l'emballage 2	13 cm
Poids de l'emballage 2	837 g
Type d'emballage 3	S03
Nb produits dans l'emballage 3	120
Hauteur de l'emballage 3	30 cm
Largeur de l'emballage 3	30 cm
Longueur de l'emballage 3	40 cm
Poids de l'emballage 3	10,5 kg

Durabilité de l'offre

Régulation REACh	<input checked="" type="checkbox"/> Déclaration REACh
Directive RoHS UE	Conforme <input checked="" type="checkbox"/> Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	<input checked="" type="checkbox"/> Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	<input checked="" type="checkbox"/> Oui
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------