

## Fiche de Données Produit Product Data Sheet

180610 – LE 6120 NW / E27 PAR38 LED 122x134mm 230V 15W 1200 lm 25° 3000K IP65



### Caractéristiques Electriques / Electrical Characteristics

Volts (V)	230V AC
Watts (W)	15
Flux total/Total flux (lm)	1240
Flux à 90°/90° cone flux	1200
Variable/Dimmable	Oui/Yes

### Données Commerciales / Commercial data

Code ORBITEC/ORBITEC Code	180610
Référence ORBITEC ORBITEC reference	LE 6120 NW
Désignation ORBITEC ORBITEC description	Lampe à led Led lamp

### Données de Fabrication / Manufacturing Data

Marque/Brand	ORBITEC
--------------	---------

### Réglementation / Standards

Conformité RoHS RoHS Compliance	Oui / Yes
Conformité REACH REACH compliance	Non concerné Not concerned
Eco-contribution (DEEE)	Oui / Yes

### Caractéristiques Générales/General Characteristics

Culot/Socket	E27
Forme/Shape	PAR 38 Réflecteur/reflector
Technologie/Technology	LED
Durée de vie/Life time	25000h
Couleur/Color	3000K Blanc chaud Warm white
Angle (Degrés) Angle (degrees)	25°
IRC (Ra)	80

### Caractéristiques Dimensionnelles / Dimensions

Diamètre/Diameter (mm)	122
Hauteur/Height (mm)	134
Poids/Weight (g)	450

### Données Logistiques / Logistic data

Unité Consommateur Consumer Unit	1pc
Conditionnement/Pack quantity	10 pcs

31/05/2023