

Kunststoffschlauch PUN-H-2X0,4-SW

Teilenummer: 133039

FESTO

im Lebensmittelbereich zugelassen. (hydrolysebeständig).



Datenblatt

Merkmal	Wert
Außen-Durchmesser	2 mm
Durchflussrelevanter Biegeradius	8 mm
Innen-Durchmesser	1,2 mm
Min. Biegeradius	5 mm
Schlaucheigenschaften	schleppkettentauglich für Anwendungen mit höherer Taktzahl
Prüfbedingungen Schlauch	Schleppkettentauglichkeit: >5 Mio Zyklen nach FN 942021
Temperaturabhängiger Betriebsdruck	-0,95 ... 6 bar
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7::-]
Umgebungstemperatur	-35 ... 60 °C
Produktgewicht nach Länge	0,0024 kg/m
Pneumatischer Anschluss	für Steckanschluss Außendurchmesser 2 mm
Farbe	schwarz
Shore-Härte	D 52 +/-3
Werkstoffhinweis	Kupfer- und PTFE-frei RoHS konform
Werkstoff Schlauch	TPE-U(PU)