

CARACTERISTIQUES

- Fabriqué en acier de haute qualité avec polissage et glissement de miroir Protection
- Poignée à deux composants pour une plus grande facilité d'utilisation
- Testées VDE et conformes à la norme CEI 900 1 000 V
- Fabriqué en Allemagne

Pinces à bec long en acier 200 mm de RS Pro

RS code commande : 161-237



Les produits homologués par RS vous apportent des pièces de qualité professionnelle dans toutes les catégories de produits. Notre gamme de produits a été testée par des ingénieurs et fournit une qualité comparable aux plus grandes marques sans avoir à payer un prix élevé.

Description du produit

La gamme RS Pro de pinces VDE isolées est conçue pour vous protéger contre 1 000 V. Ces pinces portables sont dotées d'une poignée ergonomique qui vous offre un meilleur confort et un meilleur contrôle lors de la coupe de différents matériaux. Les pinces et pinces coupantes VDE sont un excellent choix pour les applications électriques et industrielles. Vous pouvez être assuré que les pinces standard VDE ont été soumises aux tests rigoureux instaurés par l'association de test et de certification VDE pour vérifier qu'elles peuvent être utilisées en toute sécurité lorsque vous travaillez avec l'électricité. Ces pinces de haute qualité de notre propre marque RS Pro sont un complément pratique à toute boîte à outils d'électricien.

Les options incluent :

- 161-237 - Pinces à bec long VDE 200 mm
- 161-215 - Pinces à bec long VDE 160 mm
- 496-993 - Pinces à bec plat VDE 200 mm
- 161-192 - Pinces universelles VDE 160 mm
- 161-243 : pinces universelles VDE 180 mm
- 161-164 : pinces universelles VDE 200 mm
- 496-997 - Pinces à bec long VDE 160 mm
- 161-041 - Pinces de pompe à eau VDE 240 mm
- 496-987 - Pinces de pompe à eau VDE 200 mm

Caractéristiques

Type de pince	Pinces à bec long
Type de pointe	Droit
Matériau	Acier

Spécifications

Homologué VDE/1 000 V.	Oui
------------------------	-----

Spécifications mécaniques

capacité de coupe	Fil de piano : 1,8 mm
Capacité de coupe de matériau	Fil de piano
Longueur totale	200mm

