

特点

- 坚固的机制合金结构
- 小巧轻便、具有高输出
- 无刷驱动电动机
- 流畅无脉冲的液体流动
- 可靠的叶轮操作

RS Pro 12 v 323 mbar 水泵、 2.8l/min

RS 号: 702-6882



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与领先品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

商品描述属性 1

高质量微型液体泵系列。特别适用于多种通用应用、包括研究和开发、医疗或航空行业、微型和便携式设备。这些泵采用离心原理、可提供平稳的无脉冲流。它们非常安静和可靠、带无刷驱动电动机。可选择使用信号输出线来提供状态和泵转速 / 输出的信息。

一般规格

类型	隔膜泵
最大流速	2.8L/min
输入连接	5 mm 管
输入连接大小	5mm
输出连接大小	5mm
最大头部数	3.5
最大压力	323mbar
主体材料	铝
最高油液温度	120°C
噪音级别	15
应用	一般应用（研究、开发）、医疗、航空工业、便携式设备、炼油厂、发电厂、市政用水应用

机械规格

尺寸	41mm x 26mm x 25mm
重量	33

电气额定值

相位	三个
电源电压	12V

输入功率	6W
------	----

保护类别

ip 等级	ip 52
-------	-------

