



K37ID

DATENBLATT

CHERRY K37ID

KOMPAKTE INDUSTRIELLE LEISTUNG FÜR MODERNE ARBEITSUMGEBUNGEN

Die CHERRY K37ID ist eine kompakte Industrietastatur, die für einen zuverlässigen Betrieb in anspruchsvollen Arbeitsumgebungen entwickelt wurde. Dank IP54-Schutz gegen Staub und Spritzwasser bietet sie eine verlässliche Leistung in Produktion, Logistik, Werkstätten und Automatisierungsanwendungen. Das platzsparende 98-Tasten-Layout, die robuste Industrieausführung und das attraktive Preis-Leistungs-Verhältnis machen sie zur idealen Lösung für skalierbare industrielle Ausstattungsprojekte.



HIGHLIGHTS

- IP54-Schutz: Zuverlässiger Schutz gegen Staub und Spritzwasser für den täglichen Einsatz in industriellen Umgebungen.
- Kompaktes 98-Tasten-Layout: Spart wertvollen Arbeitsplatz, ohne auf wichtige Funktionen zu verzichten.
- Mem-chanical Tippgefühl: Membran-Tastaturtechnologie mit präzisem, taktilem Schreibgefühl, inspiriert von mechanischen Tastaturen.
- Reduzierte Ausfallzeiten: Die robuste Konstruktion minimiert Wartungsunterbrechungen und verlängert Austauschzyklen.
- Ideal für skalierbare Rollouts: Kosteneffiziente Ausstattung mehrerer industrieller Arbeitsplätze.
- Optimales Verhältnis von Schutz und Preis: Industrielle Zuverlässigkeit und Schutz ohne Premiumpreis.

LIEFERUMFANG

- Tastatur
- Bedienungsanleitung

TECHNISCHE DATEN

PRODUKTINFORMATIONEN

Artikelnummer	JK-3700DE-2
EAN	4025112123733
Layout	DE (Deutschland)
Modellnummer	JK-37
Garantie	1 zusätzliches Jahr freiwillige, begrenzte Herstellergarantie
Produktzulassungen	- CE - UKCA - FCC - REACH - EU-RoHS
Software Unterstützung	CHERRY KEYS
Betriebssystem	Windows
System Requirements-Hardware	USB-A
Abmessungen inkl. Verpackung	390 mm × 165 mm × 43 mm 955 g

TEMPERATUR

Minimale Betriebstemperatur	0 °C
Maximale Betriebstemperatur	40 °C

TASTATUR

Material Tastenkappe	ABS
Beleuchtung	Nein
Verstellbare Füße	ja

Max. Stromverbrauch (mA) der Tastatur	20 mA
Tastaturformat	Vollbild (100 %)
N-Key-Rollover	ja
Anti-Ghosting	ja
Hotswap	nein

© Cherry Europe GmbH

Cherrystraße 2 · 91275 Auerbach/OPf. · Germany

cherry-world.com · cherry.de

Sales Support · Technischer Support · eHealth Support

+49 9643 - 2061 - 100

www.cherry.de/de-de/kontakt

Errors, technical changes and delivery options reserved. Technical information refers only to the specification of the products.