Dispositifs de collecte EcoPolyBlend™

Dispositifs de collecte EcoPolyBlend™



eu.justrite.com

Palettes de contrôle des déversements en polyéthylène pour fûts et IBC - Dispositifs de collecte EcoPolyBlend™

Combinez les unités pour créer votre propre système de contrôle de déversements personnalisé.

- Utilisez les fixations en option (28926) pour joindre fermement les unités les unes aux autres pour combiner 2, 4, 6 et 8 fûts pour créer votre propre système personnalisé
- Construits entièrement en polyéthylène, ces dispositifs de collecte sont pratiquement inattaquables par les produits chimiques, y compris les acides et les produits corrosifs
- Les dispositifs plats mesurent seulement 14 cm de hauteur pour faciliter la manutention des fûts
- Construction sans joints éliminant les fuites, il sont donc parfaits pour le remplissage des fûts et les opérations de distribution
- Grilles autopositionnées ne se soulèvent pas et peuvent être enlevées pour faciliter le nettoyage
- Les bacs restent séparés et les fixations peuvent être enlevées pour faciliter le repositionnement
- Les modèles noirs sont fabriqués à partir de polyéthylène 100% recyclé. La base des bacs est également disponible en couleur jaune non recyclée. Conformes aux réglementations de l'EPA et aux SPCC, ainsi qu'aux codes de prévention des incendies NFPA 1 édition 2009 et l'IFC

Usage recommandé
- Usage intensif

Coloris :
- Noir
- Jaune

Dimensions :
- 124.5cm x 124.5cm
- 124.5cm x 63.5cm
- 185.4cm x 124.5cm
- 246.4cm x 124.5cm
- 63.5cm x 63.5cm

Accessoires :
- Kits de drainage Sump-to-Sump™
- Rampe d'accompagnement
- Grille pour 1 ou 3 fûts

Palettes de contrôle des déversements en polyéthylène pour fûts et IBC -

Dispositifs de collecte EcoPolyBlend™

Général

Marque	Justrite
Numéro produit	2860
Famille de produits	Contrôle des déversements et environnement
Groupe produit	Palettes de contrôle des déversements en polyéthylène pour fûts et IBC
Nom produit	Dispositifs de collecte EcoPolyBlend™
Lieu dexpédition	Barendrecht 2992SB, The Netherlands
Update trigger	20210310-1301
Intensité dUsage	Usage intensif

JEN28660YL 28660 JEN28658YL 28658 JEN28656YL 28656 JEN28654YL 28654 JEN28652YL 28652

Nr. Art.	Art. Nr. Justrite US Ref (ERP)	Dimension	Poids (kg)	Hauteur (cm)	Accessoires recommandés
JEN28660YL	28660	246x125	55.3	14	JEN28260BL JEN28259BL
JEN28658YL	28658	185x125	40.14	14	JEN28260BL JEN28259BL
JEN28656YL	28656	125x125	26.91	15.24	JEN28260BL JEN28259BL
JEN28654YL	28654	125x64	14.1	14	JEN28260BL JEN28259BL
JEN28652YL	28652	64x64	7.4	14	

JEN28653BL 28653 JEN28659BL 28659 JEN28657BL 28657 JEN28655BL 28655 JEN28661BL 28661

Nr. Art.	Art. Nr. Justrite US Ref (ERP)	Dimension	Poids (kg)	Hauteur (cm)	Accessoires recommandés
JEN28653BL	28653	64x64	7.4	14	JEN28260BL
JEN28659BL	28659	185x125	40.1	14	JEN28260BL JEN28259BL
JEN28657BL	28657	125x125	27.2	14	JEN28260BL JEN28259BL
JEN28655BL	28655	125x64	14.5	14	JEN28260BL JEN28259BL
JEN28661BL	28661	246x125	55.3	14	JEN28260BL JEN28259BL

Accessoires

Kits de drainage Sump-to-Sump™

Rampe d'accompagnement

Grille pour 1 ou 3 fûts