

## ハウジング - HC-D 7-TFL-57/M1PG11G - 1773048


このPDF文書に表示されているデータはフェニックス・コンタクトのオンラインカタログから作成したものです。全データはユーザーマニュアルに記載されています。ダウンロードの規定は有効です  
(<http://phoenixcontact.jp/download>)



スリーブハウジング、シングルロッキングラッチ用、高さ57 mm、ネジ接続付き、Pg11 x 1、ストレートケーブル挿入口、亜鉛ダイカスト



### 基本情報

梱包	10 pc
GTIN	 4 017918 122317
1個あたりの重量 ( 梱包を含まない )	80.27 g
関税	85389099
生産国	ドイツ

### 技術データ

#### 寸法

高さ	57 mm
幅	28 mm
長さ	26.5 mm
スパナ寸法、ユニオンナット	18 mm
ケーブル外径	7.5 mm ... 12.5 mm

#### 環境条件

ハウジングの保護等級 ( IP )	IP54
	IP65 (シーリングねじ)
使用周囲温度	-40 °C ... 125 °C

#### その他

注記	コンタクトインサートHC-D7、D8、A3、A4、B5、HS2-D7用
タイプ	D7
ハウジングの型式	スリーブハウジング
ロッキングタイプ	シングルロッキングラッチ用
ケーブル引込み口の数	1
ケーブル引込口	ストレート

# ハウジング - HC-D 7-TFL-57/M1PG11G - 1773048

## 技術データ

### その他

ネジ接続式	あり
ネジ接続の種類	1x Pg11
ハウジングの材質	亜鉛ダイカスト
ハウジング表面材質	パウダーコート、灰色
ケーブルグラウンド材質	ニッケルメッキ真鍮
ケーブルシール材質	NBR

## 分類

### eCl@ss

eCl@ss 4.0	27140816
eCl@ss 4.1	27140816
eCl@ss 5.0	27143424
eCl@ss 5.1	27143424
eCl@ss 6.0	27143424
eCl@ss 7.0	27440209
eCl@ss 8.0	27440202

### ETIM

ETIM 2.0	EC000437
ETIM 3.0	EC000437
ETIM 4.0	EC000437
ETIM 5.0	EC000437

### UNSPSC

UNSPSC 6.01	31261502
UNSPSC 7.0901	31261502
UNSPSC 11	31261502
UNSPSC 12.01	31261502
UNSPSC 13.2	31261502

## 認証

### 認証

---

### 認証

### EAC / GL

---

### 防爆認証

---

# ハウジング - HC-D 7-TFL-57/M1PG11G - 1773048

## 認証

提出した認証

---

### 認証の詳細

EAC

GL

## アクセサリ

アクセサリ

取付け具

シーリングネジ - HC-D 7-DS-IP65 - 1686229



シーリングネジ、IP65保護用

---

## 図面

外形寸法

