

Produktdatablad

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2019/2013 for så vidt angår energimærkning af elektroniske skærme

	Parametre	Parameter eller værdi og præcisering			Enhed
1.	Leverandørens navn eller varemærke	Verbatim GmbH			
	Leverandørens adresse	Support, Duesseldorfer Strasse 13, 65760 Eschborn, DE			
2.	Modellens identifikationskode	32238 Verbatim PMT-15-4K			
3.	Energieffektivitetsklasse i standard dynamikområde (SDR)	A			
4.	Effektforbrug i tændt tilstand i SDR	16,0			W
5.	Energieffektivitetsklasse i højt dynamikområde (HDR)	A			
6.	Effektforbrug i tændt tilstand i HDR, hvis gennemført	16,0			W
7.	Effektforbrug i slukket tilstand, hvis relevant	1,1			W
8.	Effektforbrug i standbytilstand, hvis relevant	1,1			W
9.	Effektforbrug i netværksforbundet standbytilstand, hvis relevant	ikke relevant			W
10.	Elektronisk skærmmkategori	Monitor			
11.	Størrelsesforhold	16	:	9	
12.	Skærmopløsning	3 840	x	2 160	pixels
13.	Skærmdiagonal	39,5			cm
14.	Skærmdiagonal	15			tommer
15.	Synligt skærmareal	250,0			dm²
16.	Anvendt panelteknologi	A-Si TFT Active Matrix			
17.	Automatisk lysstyrkekontrol (ABC)	Nej			
18.	Stemmegenkendelsessensor	Nej			
19.	Tilstedeværelsessensor	Nej			
20.	Opdateringsfrekvens (standard)	60			Hz
21.	Garanteret minimums adgang til softwareopdateringer (fra datoen for, hvornår produktet blev taget ud af omsætning)	5			År
22.	Garanteret minimums adgang til reservedele (fra datoen for, hvornår produktet blev taget ud af omsætning)	5			År
23.	Garanteret minimums adgang til produktsupport	5			År
	Mindstevarigheden af den almindelige garanti, som leverandøren tilbyder	2			År
24.	Strømforsyningstype	Ekstern			
25.	Ekstern strømforsyning (ikke standard og leveret med produktet)				

	<i>i</i>	USB		
	<i>ii</i>	Indgangsspænding	240	V
	<i>iii</i>	Udgangsspænding	5,0	V
26.	Standardiseret ekstern strømforsyning (standard, hvis ikke leveret med produktet)			
	<i>i</i>	-		
	<i>ii</i>	Påkrævet udgangsspænding	-	V
	<i>iii</i>	Påkrævet strømstyrke (minimum)	-	A
	<i>iv</i>	Påkrævet frekvens	-	Hz

Model bragt i omsætning på EU-markedet fra 29/02/2024



EPREL-registreringsnummer: 1922252

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/1922252>

Leverandør: Verbatim GmbH (Fabrikant)

Websted: <https://www.verbatim.de/>

Kundeservice:

Navn: Support

Websted: <https://www.verbatim-europe.com>

E-mail: support@verbatim-europe.com

Telefon: 00 800 3883 2222

Adresse:

Duesseldorfer Strasse 13
65760 Eschborn
Tyskland