



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

3570UFR100P30-13

EAN 4031582432152

Roulette pivotante, Trou central. Corps de roue polyamide, Bandage caoutchouc élastique non tachant, roulements rouleaux

Fiche technique

Diamètre de roue	100 mm
Largeur de bandage	36 mm
Trou central	13 mm
Déport	40 mm
Hauteur	131 mm
Résistance à la température	- 20 / + 60 °C
Rayon d'encombrement	90 mm
Dureté du bandage	Shore A 75
Capacité de charge dynamique	180 kg

Avantages at a glance

Résistance au roulement	● ● ● ○ ○
Bruit du mouvement	● ● ● ● ●
Usure	● ● ● ○ ○
Résistance à l'oxydation.	● ● ● ○ ○