



Hauptmerkmale

Produktsortiment	Acti9
Produktname	Acti 9 STD
Produkt- oder Komponententyp	Ferngesteuerter Dimmer
Kurzbezeichnung des Geräts	STD

Zusatzmerkmale

Geräteanwendung	Gebäude
Lasttyp	230 V AC Halogenlampe: 60 - 1000 W 230 V AC Glühlampe: 60 - 1000 W Niedervolt-Halogenlampe mit herkömmlichem Transformator: 60 - 1000 W Motor: 60 - 600 W
Betätigungsart	Lokale Kontrolle: Drucktaster Fernsteuerung: Drucktaster
Leistungsaufnahme in VA	0,8 VA
Thermische Verluste	3 W
Eingangstyp	Drucktaster 4 ermöglicht die Steuerung von bis zu 20 Dimmern
[Ue] Betriebsbemessungsspannung	230 V AC +/-10 % bei 50 Hz
Eingangsspannung	12 - 30 V AC/DC
Schutzart	Elektronischer Übertemperaturschutz Thermische Sicherung Single-Shot Elektronischer Überspannungsschutz Elektronischer Überlastschutz
Montagehalterung	DIN-Schiene
9-mm-Raster	8
Angeschlossene Hilfsgeräte	Maximum 25 auxiliary pushbuttons without light indication, Entfernung: < 50 m Maximal 5 beleuchtete Hilfsgeräte-Drucktaster, Entfernung: < 50 m
Anschlüsse - Klemmen	Schraubklemmen, 2 Kabel 4 mm ² oben Schraubklemmen, 5 Kabel 2,5 mm ² unten
Max. Kabelabstand zwischen den Geräten	50 m
Höhe	85 mm
Breite	72 mm
Tiefe	62 mm
Produktgewicht	130 g

Montage

Schutzart (IP)	IP20
Normen	EN 60669-2-1
Richtlinien	73/23/EEG - Niederspannungsrichtlinie 89/336/EWG - elektromagnetische Verträglichkeit
Umgebungstemperatur bei Betrieb	0...70 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung	0...60 °C

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Konform mit Ausnahmen
Mercury free	Ja
RoHS exemption information	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich