

请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。

警告标识，板，黄色/黑色，标识: 闪电图案和英文警告，安装方式: 插拔式，适用的模块宽度：
10 mm，直径: 0 mm，标签数: 1



优势

- 警告标志用塑料螺钉固定在UK ...组合式端子的桥接井内
- 电源连接端子进行了可靠的覆盖，并用警告标志标识
- 这样可以防止接线点被意外操作

商业数据

订货号	1004225
包装单位	10 pc
最小订货量	10 pc
销售关键代码	BG2511
产品关键代码	BG2511
目录页面	页码593 (C-1-2019)
GTIN	4017918011956
单件重量 (含包装)	1.99 g
单件重量 (不含包装)	1.66 g
原产地	DE

技术数据

产品属性

产品类型	印有警告标识
类型	矩形
位数	4
针距	10 mm

标识

标签数	1
打印	闪电图案和英文警告

尺寸

宽度	40 mm
高度	22 mm
直径	0.00 mm
针距	10 mm

材料规格

颜色	黄色/黑色
标识材料	PVC

环境和真实条件

环境条件

环境温度（运行）	-15 °C ... 65 °C
建议环境温度（存储/运输）	23 °C
建议湿度（存储/运输）	50 %

标准和规范

耐摩擦度	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
------	-----------------------------

安装

安装类型	插拔式
------	-----

分类

ECLASS

ECLASS-12.0	27281107
ECLASS-13.0	27281107

ETIM

ETIM 9.0	EC001777
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	55121700
-------------	----------

产品环境合规性

EU RoHS	
符合《欧盟RoHS物质指令要求》	是, 无豁免
EU REACH SVHC	
《REACH候选物质注释》(CAS编号)	相关物质重量百分比不超过0.1%

Phoenix Contact 2025 Â© - 保留所有权利
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
（江宁236信箱）邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn