

# ZAP 100 - 圧着工具、空圧式



1203259

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/1203259>

このPDF文書に表示されているデータは当社のオンラインカタログから作成されたものです。全データはユーザーマニュアルに記載されています。ダウンロードの一般利用規約は有効です。



空圧式圧着機、棒端子はDIN 46228-1: 1992-08およびDIN 46228-4: 1990-09に準拠、接続電線断面積4 ~ 10 mm<sup>2</sup>

## 特長

- この圧着工具は電線断面積0.25 mm<sup>2</sup> ... 10 mm<sup>2</sup>の棒端子を空圧式で圧着

## 販売用データ

アイテム番号	1203259
梱包単位	1 pc
最低注文数	1 pc
注記	受注生産（返品不可）
セールスキー	*****
プロダクトキー	BH3232
GTIN	4017918018146
1個あたりの重量（梱包を含む）	754.9 g
1個あたりの重量（梱包を含まない）	711.8 g
関税率	84671900
生産国	DE

## 技術データ

### 製品特性

製品ライン	自動圧着工具
圧縮	台形
圧縮あたりの空気圧	0.2 l
圧力範囲	4.00 bar ... 6.00 bar
製品特性	手動スイッチで圧着サイクルを開始
	バランスーを使用するためのアイ
	複数のダイネスト
	ダイ幅 : 12 mm
	挿入ファンネルにより位置決めが容易

### 電気特性

周波数範囲	0 Hz
-------	------

### 接続データ

#### 電線接続

接続断面積、メートル	4 mm <sup>2</sup> ... 10 mm <sup>2</sup>
------------	--

### 寸法

幅	44 mm
高さ	44 mm
長さ	200 mm

# ZAP 100 - 圧着工具、空圧式



1203259

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/1203259>

## 認証

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/jp/products/1203259>



**EAC**

認証ID: RU C-DE.AI30.B.01549



**EAC**

認証ID: 0278662

# ZAP 100 - 圧着工具、空圧式



1203259

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/1203259>

## 分類

### ECLASS

ECLASS-13.0	17130101
ECLASS-15.0	17130101

### ETIM

ETIM 9.0	EC002778
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500
-------------	----------

# ZAP 100 - 圧着工具、空圧式

1203259

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/1203259>



## Environmental product compliance

### EU RoHS

既知の範囲で免責が生じます

該当なし、電気・電子機器なし

### EU REACH SVHC

REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO)

0.1 wt% を超える物質なし

Phoenix Contact 2025 © - all rights reserved

<https://www.phoenixcontact.com>

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9 友泉新横浜一丁目ビル6階

[info@phoenixcontact.co.jp](mailto:info@phoenixcontact.co.jp)