
Datenblatt:

# FAST COVER Kabelschlauch mit Reissverschluss grau 2.5m

FAST COVER Kabelschlauch mit Reissverschluss grau, 2.5m, Durchmesser bis max. 50mm





| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 06 26450 |
| EAN | 7611007125639 |
| Einheits Nr. | |
| Einheit | STK |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verpackungsmasse | 22.0 x 32.0 x 5.0 (B x H x T) cm |
| Bruttogewicht | 0.155 Kg |
| Ursprungsland | CN |
| Zolltarifnr. | 59090010 |

## Technische Informationen:

| Merkmal | Bezeichnung |
|---|---|
| Typ | Kabelschutzschlauch |
| Marke | STEFFEN |
| Modell | FAST COVER mit Reissverschluss |
| Produktefarbe | Grau |
| Hauptwerkstoff | Polyester |
| Halogenfrei | Nein |
| UV-beständig | Nein |
| Verwendung | Innen |
| Einsatztemperaturbereich | -50...+150 °C |
| Sicherheitsfunktionen | Reissverschlussmechanismus |
| Zusatzfunktionen | flexibel |
| Produkthöhe | 290 mm |
| Produktbreite | 210 mm |
| Produkttiefe | 50 mm |
| Gewicht netto | 0.140 Kg |
| Verpackungsart | Polybeutel mit Eurolochung |