




LOC	DIST	REVISIONS					
		P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
J	—		E	REVISED PER ECR-10-007078	08APR10	HMR	TM
			F	REVISED ECR-10-013610	30JUN2010	T.K	T.M



断面 A-A
SECT A-A


CAVITY MARK




WITHOUT KINK

キンク形状:
キンク無し形状は本タイン部が
ストレートである。

KINK SHAPE:
WITHOUT KINK IS
STRAIGHT SHAPE
OF TINE.



②	ヘッダーハウジング (HEADER HOUSING)	6/6ナイロンガラス強化 (6/6 NYLON GLASS FILLED)
①	タブ(TAB)	銅合金 (COPPER ALLOY) 接触部 (CONTACT AREA): 金めっき (Au PLATING) 半田付け部 (CONTACT TINE): 錫めっき (Tin PLATING)
NO.	名称 (NAME)	材料 (MATERIAL)



パンチ加工	1.25
ドリル加工	1.4
	A 寸法

プリント基板推奨穴加工寸法

- 注)
1. 取付穴寸法
2. 適応基板厚: 1.6t
3. かん合相手製品型番:
プラグハウジング: SEE TABLE

- NOTES)
1. RECOMMENDED P.C.B LAY OUT
2. APPLICABLE P.C.B. THICKNESS: 1.6
3. MATING CONN. P/N
PLUG HOUSING: SEE TABLE

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DIMENSIONS: 単位: 耗 mm	TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: 一般公差
	0 PLG ± 0.2 1 P/C ± 2 PLC ± 3/PLC ± 4 PLC ± ANGLES ±
MATERIAL 材料	FINISH 仕上
SEE TABLE	—

3-1376389-4	キンク無 WITHOUT KINK	TYPE D	黄色 YELLOW	3極 3Pos	8-1376383-4
2-1376389-3	キンク無 WITHOUT KINK	TYPE C	青色 BLUE	3極 3Pos	7-1376383-3
1-1376389-2	キンク無 WITHOUT KINK	TYPE B	赤色 RED	3極 3Pos	6-1376383-2
1376389-1	キンク無 WITHOUT KINK	TYPE A	自然色 NATURAL	3極 3Pos	5-1376383-1
3-1376389-4	キンク有 WITH KINK	TYPE D	黄色 YELLOW	3極 3Pos	3-1376383-4
2-1376389-3	キンク有 WITH KINK	TYPE C	青色 BLUE	3極 3Pos	2-1376383-3
1-1376389-2	キンク有 WITH KINK	TYPE B	赤色 RED	3極 3Pos	1-1376383-2
1376389-1	キンク有 WITH KINK	TYPE A	自然色 NATURAL	3極 3Pos	1376383-1
かん合相手 (プラグ) P/N MATING CONN. P/N	キンク有無 WITH/WITHOUT KINK	キーイングタイプ TYPE OF KEYING	色 Color	極数 Pos	型番 PART NO.

DWN A.OISHI 28AUG'00	CHK Y.KASHIWA 28AUG'00	APVD Y.KASHIWA 28AUG'00	Tyco Electronics Corporation Kawasaki, Japan		
PRODUCT SPEC 製品規格			NAME 名称		
APPLICATION SPEC 取付適用規格			5.0 POWER KEY CONNECTOR 3P HEADER ASSEMBLY		
WEIGHT —	SIZE A3	CAGE CODE 00779	DRAWING NO. 番号 C-1376383	RESTRICTED TO —	REV F
CUSTOMER DRAWING			SCALE 尺度 3:1	SHEET 1 OF 1	REV F