



中文

参数表

# RS Pro LED 15W 红外防潮灯

RS 库存号 : 145-5908



这款 RS Pro LED 防潮灯有一个光滑的超现代机身，无可见螺丝。配备有一个快捷固定安装支架，这款灯非常适合家用。带被动红外装置。



中文

## 特性

|      |                |
|------|----------------|
| 功率   | 15 瓦           |
| 光束角  | 110°           |
| 光强度  | 1050 Lm ( 流明 ) |
| 灯型   | LED            |
| 电压   | 220V-240V      |
| 色温   | 4000K          |
| 操作温度 | -20°到+40°C     |
| 灯具   | LED 芯片         |