



04202807

Aluminiumgehäuse Aluform

200 x 280 x 72 mm

Aluminiumgehäuse Aluform 200 x 280 x 72 mm

Kataloge

Montageanleitung

Konformitätserklärungen

Technische Zeichnung

3D Daten

Belegungsplan

Klemmenbestückung

Technische Daten

Höhe	200 mm
Breite	280 mm
Tiefe	72 mm
Material	Aluminium
Materialgüte	DIN EN 1706 EN AC-AISI 12 (Fe)
Farbe	achatgrau (RAL 7038)
Schutzart	IP66
Schutzart Norm	EN 60529
Schlagfestigkeit	IK09
min. Temperatur	-60 °C
max. Temperatur	130 °C
Dichtung Material	PU-(Polyurethan) (Standard)
Flammenausbreitung, seitliche	HL 3
Wärmefreisetzungsrate	HL 3
Weitere Ausführungen auf Anfrage	EMV, SBG, SWB, SBGL
Sonderfarben auf Anfrage	Ja
Zulassungen	Lloyd Register, Maritime Register, UL 508A

Kaufmännische Daten

Ursprungsland	IN
Verpackungseinheit	1 Stück
Zolltarifnummer	85369095
Gewicht	1.6
GTIN	4250157901217

ETIM Klassifikation

ETIM 8	EC000058
--------	----------

ROSE SYSTEMTECHNIK GMBH
Erbeweg 13-15
32457 Porta Westfalica, Germany

Tel.: +49 571 50 41-0
Fax: +49 571 50 41-6
Mail: rose@rose-pw.de

Zubehör



04000010

Aluform Außengelenk



04000020

Aluform Deckelhalteband



04000200

Aluform Außenbefestigungssteg 200



10011059

Montageplatte für 04.202807



10061481

Tragschiene TS 35/7,5 für 04 202807