

Taster, 2W 20A 1 Taste grau



Ausführung	
Produkt-Markename	SENTRON
Produkt-Bezeichnung	Taster
Ausführung des Produkts	2 Wechsler
Art des Leuchtmittels	nicht zutreffend
Versorgungsspannung	
Spannungsart	AC
Schutzart und Schutzklasse	
Schutzart IP	IP20
Verlustleistung	
Verlustleistung [W]	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• bei Bemessungswert Strom / bei AC / bei warmem Betriebszustand / je Pol</li> </ul>	0,6 W
<ul style="list-style-type: none"> <li>• maximal</li> </ul>	0,6 W
Strom	
Strom / Bemessungswert	20 A
Hauptstromkreis	

Betriebsspannung / Bemessungswert	400 V
-----------------------------------	-------

### Erscheinungsbild

<b>Farbe</b>	
• des Knopfes	grau

### Produktdetails

Produktbestandteil / Signallampe	Nein
----------------------------------	------

### Anzahl

Anzahl der Öffner	0
Anzahl der Schließer	0
Anzahl der Wechsler	2

### anschließbarer Leiterquerschnitt

• bei flexiblem Leiter / mit Aderendbearbeitung	1 ... 6 mm <sup>2</sup>
• bei starrem Leiter	1 ... 6 mm <sup>2</sup>

Anzugsdrehmoment / bei Schraubanschluss	0,8 ... 1 N·m
---	---------------

### Mechanischer Aufbau

Höhe	90 mm
Tiefe	70 mm
Einbautiefe	70 mm
Anzahl der Breiten-Teilungseinheiten	1
Nettogewicht	89 g

### Approbationen Zertifikate

Referenzkennzeichen	
• gemäß DIN EN 61346-2	S
• gemäß IEC 81346-2:2009	S

allgemeine Produktzulassung	Konformitätserklärung	Prüfbescheinigungen	sonstiges
-----------------------------	-----------------------	---------------------	-----------



[Sonstige](#)

[Umweltbestätigung](#)

[Sonstige](#)

### Weitere Informationen

**Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)**

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

**Industry Mall (Online-Bestellsystem)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=5TE4814>

**Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/5TE4814>



