eao

Your Expert Partner for **Human Machine Interfaces**

# 表示灯
# 19mm

販売事業者
Rs-online

82-5152.01A4



https://rs-online.eao.com/component/82-5152.0...

お客様の製品:



# 82-5152.01A4
# 表示灯 19mm

## 前面

| | |
|---|---|
| フロント寸法: | Ø 22 mm |
| フロント形状: | 丸形 |
| フロントベゼル 材質: | ステンレススチール |
| フロントベゼル 形状: | フラッシュ |

## 取付け

| | |
|---|---|
| 取付け穴: | Ø 19 mm |
| 取付けタイプ: | パネル実装 |

## 操作・表示部分

| | |
|---|---|
| レンズ 色: | 銀 |
| レンズ 素材: | ステンレススチール |
| レンズ 照光: | 照光用 |
| レンズ 形状: | フラッシュ |
| レンズ 外観: | 不透明 |
| 照光 色: | 赤 / 緑 |
| 照光の形状: | リング |

## 電気的特性

スイッチング電圧とスイッチング電流:

UL 508 準拠 (銀接点)
cosφ 0.75 ~ 0.8

| 電圧 | 電流 |
|---|---|
| 120 VAC | 5 A |
| 240 VAC | 3 A |
| 24 VAC | 1 A |

IEC 60947-5-1 (銀接点)に準拠
サービス分類 AC-15

| 電圧 | 電流 |
|---|---|
| 24 VAC | 1 A |
| 35 VAC | 1 A (M12バージョン) |
| 110 VAC | 1 A |
| 220 VAC | 0.5 A |

スイッチ定格 DCサービスカテゴリ DC-13(銀接点)

| 電圧 | 電流 |
|---|---|
| 24 VDC | 0.7 A |
| 35 VDC | 0.5 A (M12バージョン) |
| 110 VDC | 0.2 A |
| 220 VDC | 0.1 A |

**定格電圧:** 24 V AC/DC

**定格電流:** 7 mA

**定格動作電圧 Ue:** 250 VAC

**定格絶縁電圧 Ui:** 250 V

**電気的寿命:** 5万回操作

**電気強度:** 1500 VAC、50 Hz 1分間 ライフ端子とグランド間

**汚染度:** 2, EN IEC 60947-1に準拠

**熱電流 Ith:** 5 A

## 機械的特性

**端子:** ねじ端子

**締め付けトルク:** 0.5 ～ 0.6 Nm, 0.1Nm ねじ端子

**重量:** 0.018 kg

## 周辺条件

**IP前面保護等級:** IP65、IP67

**使用温度:** - 30 ° C ～ + 70 ° C

**保存温度:** - 40 ° C ... + 80 ° C

**耐衝撃性:** 最大 500 m / s2 IEC 60068-2-27 に準拠

**耐振動性:** 10 ～ 500 Hz、振幅 1.5 mm p-p（IEC 60068-2-6 に準拠）

**耐候性:** 湿熱、21日間（IEC 60512-11に準拠

## 認証

**認証:** CB, CCC, C UL, UL


**REACH:** REACH compliant

| | |
|---|---|
| **RoHS:** | RoHS compliant |


## その他

| | |
|---|---|
| 簡単な説明: | 表示灯 19mm, 24 V AC/DC, ねじ端子, 丸形, ステンレススチール, 赤 / 緑, 銀 |
| 照光の種類: | バイカラーLED |
| ハウジングサイズ: | 19 mm |


配線図:





コンポーネント レイアウト:




マウントカットアウト:




寸法図:




A = 半田端子
B = ねじ端子