



NET-RJ45-Leitung 30 cm

Typ
Art.-Nr.
Katalog Nr.

EASY-NT-30
256283



Powering Business Worldwide™

Lieferprogramm

Beschreibung			Verbindungskabel von XC200 zur Schnittstellenweiche
Länge		m	0.3
verwendbar für			easy800 MFD-...-CP8...
verwendbar für			easyNet

Approbationen

Product Standards

IEC/EN see Technical Data; UL 508; CSA C22.2 No. 142-M1987; CSA C22.2 No. 213-M1987; CE marking

UL File No.

E135462

UL Category Control No.

NRAQ

CSA File No.

012528

CSA Class No.

2258-02

North America Certification

UL listed, CSA certified

Degree of Protection

IEC: IP20, UL/CSA Type: -

Aderpaare 2 x 0.14 mm²

Leiterwerkstoff			E-Cu 58 F21 nach DIN 40500 Teil 4
Leiteraufbau			max. 0.49 mm (Litze Cu.-blank 7 x 0,16 mm ²)
Ader			0.60 mm ±0.10 (Dielektrikum Polyethylen, halogenfrei, je zwei Adern zum Paar verseilt: wsbl-bl, wsor-or, wsgn-gn, wsbr-br)
Verseilung			vier Paare
Mantel		mm ²	4,5 mm ± 0.2 (Mantelwerkstoff halogenfrei, flammwidrig (FRNC))

Technische Daten nach ETIM 5.0

Kabel/Leitungen (EG000001) / Datenkabel (EC000830)

Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Kabel, Leitung / Kommunikationskabel / Datenkabel (ec@ss8-27-06-18-01 [AKE197010])

Leiter-Material			Cu, blank
Leiter-Durchmesser		mm	4.5
Leiter-Nennquerschnitt		mm ²	0.14
AWG-Querschnitt			26
Leiter-Klasse			Kl.2 = mehrdrähtig
Ader-Zahl			8
Verseilelement			Paare
Ader-Isolation			Copolymer, thermoplastisch
Ader-Kennzeichnung			Farbe
Schirm über Verseilelement			ohne
Schirm über Verseilung			ohne
Mantel-Material			PVC
Mantel-Farbe			grau
Halogenfrei nach EN 50267-2-2			ja
Flammwidrig			nein
Raucharm nach EN 61034-2			ja
Außendurchmesser ca.		mm	4.5
Zul. Kabelaußentemperatur, in Bewegung		°C	-25 - 60
Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt		°C	-25 - 60
Kategorie			5E
NVP-Wert		%	67

Weitere Produktinformationen (Verlinkungen)

MN04902001Z-DE (AWB2528-1423) Steuerrelais easy800

MN04902001Z-DE (AWB2528-1423)
Steuerrelais easy800 - Deutsch

ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWB_MANUALS/MN04902001Z_DE.pdf

MN04902001Z-EN (AWB2528-1423)
easy800 Control Relay - English

ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWB_MANUALS/MN04902001Z_EN.pdf

AWB2528-1423 Modules logiques easy800 - français	ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWB_MANUALS/h1423f.pdf
AWB2528-1423 Módulo de control easy800 - español	ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWB_MANUALS/h1423e.pdf
AWB2528-1423 Relè di comando e controllo - italiano	ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWB_MANUALS/h1423i.pdf
MN05002001Z-DE (AWB2528-1480) Multi-Funktions-Display MFD-Titan	
MN05002001Z-DE (AWB2528-1480) Multi-Funktions-Display MFD-Titan - Deutsch	ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWB_MANUALS/MN05002001Z_DE.pdf
MN05002001Z-EN (AWB2528-1480) MFD-Titan multi-function display - English	ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWB_MANUALS/MN05002001Z_EN.pdf
MN05003003Z Handbuch easyControl, Programmierbare Steuerung EC4-200	
MN05003003Z Handbuch easyControl, Programmierbare Steuerung EC4-200 - Deutsch	ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWB_MANUALS/MN05003003Z_DE.pdf
MN05003003Z Manual easyControl, programmable PLC EC4-200 - English	ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWB_MANUALS/MN05003003Z_EN.pdf