

Han 10B-gs-ZV-M25



图片仅用于说明。请参考产品描述。

订货号	19 30 010 0586
规格	Han 10B-gs-ZV-M25
浩亭电子目录	https://harting.com/19300100586

标识

类别	上壳/底座
上壳/底座系列	Han [®] B
上壳/底座类型	上壳
型	高结构

版本

尺寸	10 B
版本	边出线
电缆入口数量	1
出线孔	1x M25
锁定类型	中间单锁扣 (上壳)
应用领域	用于工业连接器的标准上壳/底座

技术参数

极限温度	-40 ... +125 °C
关于极限温度的说明	用作符合 IEC 61984 标准的连接器。
插拔次数	≥500
防护等级符合 IEC 60529	IP65
类型等级符合 UL 50 / UL 50E	4 4X 12

材料特性

材料 (上壳/底座)	压铸铝
------------	-----



Pushing Performance
Since 1945

材料特性

表面 (上壳/底座)	粉末涂层
颜色 (上壳/底座)	RAL 7037 (土灰)
材料 (锁扣)	不锈钢
RoHS	符合
ELV 状态	符合
China RoHS	e
REACH 附件 XVII 物质	不包含
REACH 附件 XIV 物质	不包含
REACH SVHC 物质	不包含
加州 65 号提案物质	有
加州 65 号提案物质	镍
铁路车辆防火	EN 45545-2 (2020-08)
包含危险等级的要求集	R1 (HL 1-3)
	R7 (HL 1-3)

规格和认证

认证	CE
	DNV GL

商业数据

包装尺寸	1
净重	308.68 g
原产国	德国
欧洲海关关税号	85389099
GTIN	5713140125483
eCl@ss	27440202 长方形连接器的外壳
ETIM	EC000437