

Verfügbarkeit : Lieferbar



UVP zzgl. MwSt* : 49,00 EUR



Hauptmerkmale

| | |
|-----------------------------|-------------------|
| Baureihe | Acti 9 |
| Produktname | Acti 9 iSW |
| Produkt oder Komponententyp | Lasttrennschalter |
| Kurzbezeichnung des Geräts | ISW |
| Geräteanwendung | Steuerung |
| Beschreibung der Pole | 4P |
| Anwendungskategorie | AC-22A |
| Eignung für Isolation | Ja |

Zusatzmerkmale

| | |
|--|---|
| Nennbetriebsstrom Ie | 20 A 415 V AC 50/60 Hz |
| Betriebsbemessungsspannung Ue | 415 V AC 50/60 Hz |
| Nennisolationsspannung Ui | 500 V AC 50/60 Hz entspricht EN/IEC 60669-2-4 |
| Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp] | 4 kV |
| Betätigungsart | Kippschalter |
| Lokale Signalisierung | ON/OFF-Anzeige |
| Plus-Kontaktanzeige | Ja |
| Montagevariante | Befestigt |
| Montagehalterung | Hutschiene |
| 9-mm-Raster | 4 |
| Höhe | 77 mm |
| Breite | 36 mm |
| Tiefe | 70 mm |
| Farbe | Weiß |
| Mechanische Lebensdauer | 300000 Zyklen |
| Elektrische Lebensdauer | 30000 Zyklen |

| | |
|----------------------|---|
| Anschlüsse - Klemmen | Tunnelklemmen: fest Tunnelklemmen: flexibel Tunnelklemmen: flexibel mit Führung |
| Drahtabsolierlänge | 9 mm |
| Anzugsmoment | 1.2 Nm |

Montage

| | |
|----------------------------------|------------------|
| Normen | EN/IEC 60669-2-4 |
| Schutzart (IP) | IP4 |
| Verschmutzungsgrad | 2 |
| Tropenfest | 2 |
| Relative Feuchtigkeit | 95 % bei 55 °C |
| Umgebungstemperatur bei Betrieb | -20-50 °C |
| Umgebungstemperatur bei Lagerung | -40-70 °C |

Nachhaltigkeit

| | |
|--------------------------------|--|
| Grad der Umweltverträglichkeit | Green-Premium-Produkt |
| ROHS | Konform Schneider-Electric-Konformitätserklärung |
| REACH | Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert |
| Umgebungsbedingungen Produkt | Verfügbar Produktumweltprofil |
| Entsorgungshinweise | Verfügbar Entsorgungsinformationen |

Vertragliche Gewährleistung

| | |
|---------|-----------|
| Periode | 18 Monate |
|---------|-----------|