

MERKMALE

- Werkstattwagen
- Allgemeine Anwendungen/Mehr zweck
- Aus Metall gefertigt
- Ausgestattet mit Ablagen
- Griff zum Schieben/Ziehen - auf einer Seite

RS Pro Metallwagen mit 2 Ablagen, 1015 x 635 mm, 250 kg Last

RS Best.-Nr. 388-7096



Professionelle Produkte von RS bieten Ihnen hochwertige Teile in allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualität wie die führenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen.

Produktbeschreibung

Die Universal-Werkstattwagen von RS PRO werden für den allgemeinen Einsatz in der Werkstatt verwendet. Die Wagen bestehen aus Metall, sind mit Einlegeböden ausgestattet und haben tiefe Seiten für den einfachen und sicheren Transport von Materialien und Bauteilen. Die Werkstattwagen sind an einer Seite mit einer Griffstange zum Ziehen oder Schieben ausgestattet. Drehbare und feststehende Gummiräder sorgen dafür, dass die Wagen leicht zu bewegen sind und schwere Lasten transportieren können.

Allgemeine

Typ	Ablage
Anzahl der Stufen	2
Radtyp	Gummi
Radmerkmale	2 fest/2 drehbar
Rahmenmaterial	Metall
Radmaterial	Gummi
Bremsen	Nein
Anwendungen	Allgemeine Anwendungen, Krankenhäuser, Catering, medizinische Umgebungen, Werkstätten, Lager

Mechanische

Belastbarkeit	250kg
Raddurchmesser	125 mm

Außenregal-Größe	
Abmessungen der Plattform	1015 mm x 635 mm
Plattformlänge	1015 mm
Plattformbreite	635 mm