



连接电缆 PN 用于 KTPX00(F)Mobile(PROFINET) 长度: 25 m, 供货范围: 1 个连接电缆

一般信息	
产品类型标志	连接电缆
标准、许可、证书	
CE 标记	是
cULus	是
RCM (原 C-TICK)	是
KC 许可	是
适用于安全功能	是
环境要求	
运行中的环境温度	
• 最小值	0 °C
• 最大值	55 °C
运输/储存时的环境温度	
• 最小值	-20 °C
• 最大值	60 °C
导线	
导线长度	25 m
最大拉力负荷	300 N
电缆护套颜色	
• 绿色	是
供货范围	
供货数量, 单位 (件)	1
其他	
商品	是
制造商名称	根据需要
可用于下列产品	
• 产品 1	6AV2125-*

上一次修改: 2024/5/22 