

DIN-Power shell housing C



图片仅用于说明。请参考产品描述。

订货号	09 05 048 0501
规格	DIN-Power shell housing C
浩亭电子目录	https://harting.com/09050480501

标识

类别	附件
系列	DIN 41612
标识	E型 har-bus® 64
附件种类	底座外壳
附件介绍	20 mm

版本

版本	顶/侧出线
电缆入口数量	4
出线孔	4x
应力消除件	带电缆扎带
锁定类型	锁杆或锁紧螺钉
2 个组件	有
可分离	有

技术参数

极限温度	-40 ... +125 °C
防护等级符合 IEC 60529	IP20
绝缘组	IIIa (175 ≤ CTI < 400)

材料特性

颜色 (上壳/底座)	RAL 7032 (卵石灰)
--------------	------------------

材料特性

材料 (附件)	热塑性塑料 强化型玻璃光纤
材料阻燃性等级符合 UL 94	V-0
RoHS	符合
ELV 状态	符合
China RoHS	e
REACH 附件 XVII 物质	不包含
REACH 附件 XIV 物质	不包含
REACH SVHC 物质	不包含
加州 65 号提案物质	有
加州 65 号提案物质	铅 镍

规格和认证

铁路分类	F1/I2 按照NFF 16-101/102
------	------------------------

商业数据

包装尺寸	10
净重	45.53 g
原产国	德国
欧洲海关关税号	85389099
GTIN	5713140008793
eCl@ss	27440292 连接器组件 (附件)
ETIM	EC002943
UNSPSC 24.0	39121400