

Statut commercial: Commercialisé



Principales

Gamme de produits	Harmony XAP
Fonction produit	Poste de commande vide moulé sous pression
Nom abrégé de l'appareil	XAPJ
Destination du produit	Pour unités de signalisation et de contrôle Ø 22 mm
Taille plateau avant produit	80 x 80 mm
Profondeur utilisable	49 mm
Nombre de trous	1 trou
Couleur de la base du boîtier	Bleu
Couleur du capot	Jaune
Matière	Alliage de zinc
Entrée de câble	1 Trou avec obturateur pour presse-étoupe de-câble <= 14 mm 1 Trou sans obturateur pour presse-étoupe de-câble <= 14 mm
Montage de l'appareil	Encastré
Degré de protection IP	IP69 se conformer à NF C 20-010 IP65 se conformer à IEC 60529 IP69K

Complémentaires

Nombre de rangées verticaux	1
Poids	0.455 kg
Code de comptabilité	XAPJ

Environnement

Traitement de protection	TC
Température ambiante pour le stockage	-40...70 °C
Température de fonctionnement	-40...70 °C
Catégorie de surtension	Classe I se conformer à NF C 20-030 Classe I se conformer à IEC 60536

Garantie contractuelle

Période	18 mois
---------	---------

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère. Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination. Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur application ou utilisation spécifique. Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés dans lesquelles elle détient une participation, ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.