




Brand of NTN corporation



Données techniques

51114

Butées à billes simple effet



VISUEL(S)



NTN Europe

1 rue des Usines · BP 2017 · 74010 Annecy Cedex · France · Tel. +33 (0)4 50 65 30 00
S.A. au capital de 322 639 919 € · RCS ANNECY B 325 821 072 · Id. Fiscale : FR 48 325 821 072
SIRET 325 821 072 00015 · Code APE 2815 Z · Code NACE 28.15

DEFINITION TECHNIQUE

Marque	SNR
d - Diamètre Intérieur	70 mm
D - Diamètre Extérieur	95 mm
D1 - Diamètre intérieur bague extérieure	72 mm
d1 - Diamètre extérieur bague intérieure	95 mm
T - Hauteur de butée	18 mm
rs - Rayon mini de Raccordement	1 mm
Masse	0,354 kg

PERFORMANCE PRODUIT

Ca - Capacité charge axiale dynamique	43100000 mN
C0a - Capacité charge axiale statique	127000000 mN
Tmin - Température mini de Fonctionnement	233,15 °K
Tmax - Température max de Fonctionnement	393,15 °K

FREQUENCES ROULEMENT

BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min)	13.5 Hz
BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min)	13.5 Hz
BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min)	9.449 Hz
BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min)	4.725 Hz
FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min)	0.5 Hz

DIMENSIONS D'INSTALLATION

ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement	1 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE	80 mm
da min - Diamètre mini épaulement BI	85 mm



51114

Butées à billes simple effet



NTN Europe

1 rue des Usines · BP 2017 · 74010 Annecy Cedex · France · Tel. +33 (0)4 50 65 30 00
S.A. au capital de 322 639 919 € · RCS ANNECY B 325 821 072 · Id. Fiscale : FR 48 325 821 072
SIRET 325 821 072 00015 · Code APE 2815 Z · Code NACE 28.15