

M18 FPS55-OP

M18 FUEL™ SCIE PLONGEANTE 55 MM COMPATIBLE RAIL DE GUIDAGE

- La scie plongeante M18 FUEL™ délivre la même puissance qu'une scie filaire et peut réaliser jusqu'à 45 mètres de coupe sur du contreplaqué de 18 mm d'épaisseur avec une seule batterie M18 HB5.5
- Le réglage de la profondeur à deux échelles avec et sans rail de guidage peut être facilement réalisé en appuyant sur un bouton
- La lame est à seulement 12 mm du carter de protection permettant à la scie de couper très près d'un mur
- Conçue pour une aspiration optimale de la poussière sur le chantier, grâce au carter de protection fermé. Adaptateur DEK26 pour aspirateurs fourni et compatible avec tous les systèmes d'aspiration MILWAUKEE®
- L'arrêt de marquage permet une coupe en arrière de 1 mm pour minimiser les éclats dans les matériaux stratifiés
- Coupe en biais de -1° jusqu'à 48° en passant par 22.5° et 45°
- Bonne visibilité sur la lame de scie grâce à la nouvelle lucarne de visée transparente et mobile
- Système de changement facile et rapide de la lame
- Le couteau diviseur rétractable permet une pose simple dans un trait de coupe déjà existant
- Vitesse variable de 2500 à 5600 tr/min
- L'ADN de notre plateforme FUEL™ redéfinit l'équilibre des technologies sans fil. Le moteur POWERSTATE™ sans charbon de MILWAUKEE®, la batterie REDLITHIUM™ et l'intelligence électronique REDLINK PLUS™ offrant une puissance, une autonomie et une durabilité exceptionnelles



REDLITHIUM™



Vitesse à vide (tr/min)	2,500 - 5,600
Profondeur Max. de coupe sans rail 0°/45°/48° [mm]	59/ 44
Profondeur Max. de coupe avec rail 0°/45°/48° [mm]	55/ 42
ø mm	165
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	4.9 (M18 HB5.5)
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Boîte à outils PACKOUT™ XL
Réf	4933478777