

# CRIMPFOX-P SR 6 - Crimpzange



1212755

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212755>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Crimpzange, für SUNCLIX Solar-Crimpverbinder 2,5 ... 6 mm<sup>2</sup>, Zwangssperre entriegelbar, präzise Parallelvercrimpung, seitliche Einführung, B-Crimp, inkl. Positionierhilfe

## Ihre Vorteile

- Für flexible Leitungen der Klasse 5 nach IEC 60228
- Präzise gefertigte Gesenke bieten eine gleichbleibend hohe Qualität bei der Kontaktverarbeitung
- Parallele Bewegungsabläufe der Gesenke für symmetrische und optimale Crimpergebnisse
- Hohe Crimpkraft bei geringer Handkraft

## Kaufmännische Daten

|  |                          |
|--|--------------------------|
| Artikelnummer                            | 1212755                  |
| Verpackungseinheit                       | 1 Stück                  |
| Mindestbestellmenge                      | 1 Stück                  |
| Verkaufsschlüssel                        | N2 - Druck.Zubh.+HandWKZ |
| Produktschlüssel                         | BH3139                   |
| GTIN                                     | 4046356906203            |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 1.168,5 g                |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 992,9 g                  |
| Zolltarifnummer                          | 82032000                 |
| Ursprungsland                            | SE                       |

# CRIMPFOX-P SR 6 - Crimpzange



1212755

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212755>

## Technische Daten

### Hinweise

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Hinweis zur Anwendung | Für Crimpkontakte von 2,5 mm <sup>2</sup> ...6,0 mm <sup>2</sup> , AWG 14...AWG 10, der Serie PV-FT-CCF..., PV-FT-CCM..., PV-FT-C3F..., PV-FT-C3M..., die detaillierte Auflistung der Crimpkontakte befindet sich in der Packungsbeilage |
| Hinweis zur Anwendung | Für Crimpkontakte von 2,5 mm <sup>2</sup> ...6,0 mm <sup>2</sup> , AWG 14...AWG 10, der Serie PV-C3F..., PV-C3M..., die detaillierte Auflistung der Crimpkontakte befindet sich in der Packungsbeilage                                   |

### Environmental Product Compliance

|                           |   |
|---------------------------|---|
| California Proposition 65 | Informationen zu California Prop. 65 finden Sie in der Herstellererklärung unter dem Reiter "Downloads" |
|---------------------------|---|

### Artikeleigenschaften

|                    |                                     |
|--------------------|-------------------------------------|
| Produkttyp         | Crimpwerkzeug                       |
| Verpressung        | B-Crimp                             |
| Produkteigenschaft | Für SUNCLIX Solar-Crimpverbinder    |
|                    | Präzise und parallele Gesenkführung |
|                    | Ausgestattet mit Positionierhilfe   |
|                    | Langer Griff                        |
|                    | Entriegelbare Zwangssperre          |

### Crimpstelle 1

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Querschnitt max. | 4 mm <sup>2</sup> |
| AWG max          | 12                |

### Crimpstelle 2

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Querschnitt max. | 6 mm <sup>2</sup> |
| AWG max          | 10                |

### Crimpstelle 3

|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| Querschnitt max. | 2,5 mm <sup>2</sup> |
| AWG max          | 14                  |

### Anschlussdaten

#### Leiteranschluss

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Querschnittsbereich metrisch | 2,5 mm <sup>2</sup> ... 6 mm <sup>2</sup> |
| Querschnittsbereich AWG      | 14 ... 10                                 |

#### Maße

|        |        |
|--------|--------|
| Breite | 112 mm |
| Höhe   | 60 mm  |
| Länge  | 290 mm |

### Materialangaben

# CRIMPFOX-P SR 6 - Crimpzange

1212755

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212755>



Farbe

schwarz (RAL 9005)

# CRIMPFOX-P SR 6 - Crimpzange



1212755

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212755>

## Klassifikationen

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 21043811 |
| ECLASS-15.0 | 21043811 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC000168 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 27111500 |
|-------------|----------|

# CRIMPFOX-P SR 6 - Crimpzange



1212755

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212755>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie

Nicht zutreffend, kein elektrisches und elektronisches Equipment

### EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)

Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH  
Flachsmarktstraße 8  
D-32825 Blomberg  
+49 52 35/3-1 20 00  
[info@phoenixcontact.de](mailto:info@phoenixcontact.de)