



中文

参数表

# RS Pro Pro 超薄无框红外泛光灯 10W

RS 库存号：145-5886



这款 RS Pro LED 10W 泛光灯，灯体采用超薄线条，美观大方，非常适用于工业和商业应用。可在户外使用。设有标准和被动红外模式。

为实现最佳的红外探测功能，被动红外仪至少安装在光源后方 20°。



中文

## 特性

材质	铝和钢化玻璃
功率	10 瓦
光束角	110°
光强度	1800 Lm ( 流明 )
灯型	LED
电压	240 V
色温	4000K
操作温度	-20°到 40°C
红外探测距离	10 米
红外光级	3-2000Lux ( 勒克斯 )