

Verfügbarkeit : Lieferbar



### Hauptmerkmale

Zubehör-/Teilekategorie	Verkabelungszubehör
Zubehör-/Teiletyp	Vorverdrahtete Stecker
Name der Reihe	„General Purpose“

### Zusatzmerkmale

Elektrische Verbindung	M8, 3-polig gerade Buchse
Kabelsteckerbefestigung	Anschraben
Manschettenmaterial	Metall
Status-LED	Ohne
Kabellänge	2 m
Äußerer Kabeldurchmesser	5,2 mm
Zusammensetzung des Kabels	3 x 0,34 mm <sup>2</sup>
Draht-Isoliermaterial	PUR
Betriebsbemessungsspannung U <sub>e</sub>	60 V AC 75 V DC
Nennstrom [I <sub>n</sub> ]	4 A
Kontaktwiderstand	5000 µOhm
Isolierungswiderstand	1 GΩ
Produktgewicht	0,1 kg

### Montage

Schutzart (IP)	IP65 IP67 IP69K
Produktzertifizierungen	cULus
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-40-80 °C (statisch) -5-80 °C (Durchbiegung)

---

Umgebungstemperatur bei Lagerung	-40-80 °C
----------------------------------	-----------

---

## Nachhaltigkeit

---

Grad der Umweltverträglichkeit	Green-Premium-Produkt
--------------------------------	-----------------------

---

ROHS	Konform
------	---------

---

[!\[\]\(0f848bbd71cef6b345273b16f905912a\_img.jpg\) Schneider-Electric-Konformitätserklärung](#)

---

REACH	Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert
-------	--

---

Umgebungsbedingungen Produkt	Verfügbar
------------------------------	-----------

---

[!\[\]\(de95854c7ee024cfadc48187bbb781b2\_img.jpg\) Produktumweltprofil](#)

---

Entsorgungshinweise	Verfügbar
---------------------	-----------

---

[!\[\]\(6059a5aa8b4ca7bb793408023d6c6e42\_img.jpg\) Entsorgungsinformationen](#)

---

## Vertragliche Gewährleistung

---

Periode	18 Monate
---------	-----------

---