

CARACTERISTIQUES

- Etanche et résistant aux intempéries
- Fournit une isolation contre le son et les vibrations
- Durables
- Résistant aux solvants et aux acides dilués

Barrette de montage noire en caoutchouc de RS Pro, 20 m x 7,5 mm x 10 mm

RS code commande : 1223060



Les produits homologués par RS vous apportent des pièces de qualité professionnelle dans toutes les catégories de produits. Notre gamme de produits a été testée par des ingénieurs et fournit une qualité comparable aux plus grandes marques sans avoir à payer un prix élevé.

Description du produit

Bande d'étanchéité en caoutchouc éponge EPDM (monomère d'éthylène propylène-diène) extrudé de haute qualité de RS PRO conçue pour une utilisation comme joint de porte ou de fenêtre. Lorsqu'elle est comprimée, la chambre à air contenue dans le profil du joint peut remplir de grandes ouvertures même si elles sont inégales. Cette bande d'étanchéité de porte en caoutchouc EPDM est équipée d'une bande autoadhésive sur l'arrière, ce qui facilite l'application.

Caractéristiques

Type de produit	Bande d'étanchéité
Matériau	Caoutchouc
Couleur	Noir
Applications	Véhicules, portes et fenêtres de construction, machines industrielles et agricoles, armoires

Spécifications mécaniques

Dimensions	20 m x 10 mm x 7,5 mm
Longueur	20m
Largeur	10 mm
Hauteur	7.5mm
Changement de dureté	60+-5 CRE A
Résistance à l'ozone	Oui

Homologations

Conformité/certifications	Certificat de conformité RoHS
----------------------------------	-------------------------------

HP0278

