



PRODUCT-DETAILS

E2.2B 1600 Ekip Touch LSIG 4p WMP

E2.2B 1600 Ekip Touch LSIG 4p WMP



概要信息	
产品型号	E2.2B 1600 Ekip Touch LSIG 4p WMP
产品ID	1SDA072966R1
欧洲商品编号(EAN)	8015644768164
目录说明	E2.2B 1600 Ekip Touch LSIG 4p WMP
详细描述	MOVING PART FOR C.BREAKER SACE EMAX2 E2.2B 1600 FOUR-POLE WITH SOLID-STATE RELEASE IN AC EKIP/TOUCH-LSIG R 1600 FITTED WITH: 4 AUXILIARY CONTACT AND C.BREAKER IN POSITION OPEN-CLOSED

ABB EcoSolutions	
ABB EcoSolutions	是
产品环境声明 - EPD	9AKK108468A1902 9AKK108468A1909

Material Compliance	
REACH Declaration	9AKK108466A1425
RoHS信息	9AKK108466A1424

RoHS状态	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
Conflict Minerals Reporting Template (CMRT)	9AKK108467A5658
Toxic Substances Control Act - TSCA	9AKK108467A8326
SCIP	15e8952e-0bf8-499e-9af7-319c007218aa Italy (IT)
简化的SCIP	b675d6a2-044f-4702-91ef-d7ad7fffc31a Germany (DE) c09e9832-d22c-4055-8504-e407b3e134ef Portugal (PT) 18b4ccd0-70a3-48ae-ac67-c54b8bc01323 Bulgaria (BG) 641b50e9-1138-4169-8fcc-6bf7443bbadd Sweden (SE) d59f2817-5b88-4c00-9587-27bc252e1c12 Poland (PL) 6e86171f-f614-44d3-b27e-ccc6b9ccf9fa Poland (PL) 18be4082-49ff-4e89-af58-0145d30046e6 Croatia (HR) 61779245-f986-47bc-b50c-b135bb5ca1ff France (FR) dc83c0b4-c890-4243-b9bc-2f2d4a52fb4f Germany (DE) 99dd6eec-9dff-49ba-a7f9-400fac363a0f Germany (DE) 88cfbb37-6ad2-4fdb-89ea-11827df24e87 Germany (DE) 84651651-04ca-4412-8981-902a0fba7123 Denmark (DK) ad20579c-24aa-4e05-ab79-b7a17b9cd435 Netherlands (NL) 595783e6-2e46-40da-895d-fc3cf3290d6c Finland (FI) f0dd9f15-1aeb-43af-9a09-0d805a6372b9 Greece (GR) b6dc9f1e-97db-460a-bd99-441716bd6367 Germany (DE) 111ddcc0-db7b-4eff-b500-ea93ecffb5fd Sweden (SE) db87ea4f-acc8-4c63-aafe-9aaf7d56f17c Belgium (BE) 87114f2d-1ef4-4613-976d-3936aa99734e Estonia (EE) 162c1f71-853b-4204-9607-734c9a13f22d Hungary (HU) 9cb99ed9-8d95-4106-bd57-d8b636deddde Poland (PL) 67655f51-3296-4674-b092-aa4a39708966 Norway (NO) 16406214-cb28-4b3c-98bf-1218df97c232 Czech Republic (CZ) 7d599653-da25-4bc2-9593-0f2d173b00a9 Hungary (HU) 5fefe206-0065-4b52-bb68-5282244f79d9 France (FR) 9e7a88ef-8570-4d2d-a056-fbe368073b49 Belgium (BE) 2e65758e-4889-488d-a546-6a278e5717fb Spain (ES)

环境条件

环境信息	9AKK108467A6707
------	-----------------

订货信息

当地订购代码_USCON	ZBBSEJAF000A000000XX
欧洲商品编号(EAN)	8015644768164
最小起订量	1 piece
海关关税号	85362090

尺寸

产品净宽	407 mm
产品净高	425 mm
产品净深	383 mm
产品净重	55 kg

包装信息

1级包装单元	box 1 piece
1级包装宽度	515 mm
1级包装高度	610 mm
1级包装长度	615 mm

1级包装 总重	60 kg
1级包装 EAN	8015644768164

其他信息

产品系列	SACE Emax 2
产品	Air Circuit Breaker
产品应用类型	Air Circuit Breaker
安装方式	W
CAD Dimensional Drawing	1SDH001252R0432

技术参数

电流类型	AC
电气寿命	Ue =< 440 V 12000 cycle Ue = 500 ... 690 V 10000 cycle 30 cycles per hour
机械寿命	25000 cycle 60 cycles per hour
中性极(N极)容量 ([%I _u])	100 %
极数	4P
功率损耗	288 W
额定电流 (I _n)	1600 A
额定冲击耐受电压 (U _{imp})	acc. to IEC 60947-2 12 kV
额定绝缘电压 (U _i)	AC 1000 V
额定工作电压	690 V AC
额定服务短路分断容量 (I _{cs})	(220 V AC) 42 kA (230 V AC) 42 kA (380 V AC) 42 kA (400 V AC) 42 kA (415 V AC) 42 kA (440 V AC) 42 kA
额定运行短路分断能力, 以I _{cu} 的%表示 (I _{cs})	100 %
额定不间断电流 (I _{cw})	for 1 s 42 kA for 3 s 42 kA
额定极限短路分断容量 (I _{cu})	(400 V AC) 42 kA (415 V AC) 42 kA (440 V AC) 42 kA (500 V AC) 42 kA (525 V AC) 42 kA (690 V AC) 42 kA
额定持续电流 (I _u)	1600 A
额定电压 (U _r)	690 V
脱扣器	Ekip Touch LSIG
脱扣器类型	EL
短路性能等级	B
标准	IEC
壳架等级	E2.2
Suitable for IT Networks	Yes, 690V

认证及声明（文件编码）

ATEX认证	No certification needed
CSA 认证	No certification needed

CSA 认证（本安）	No certification needed
数据手册，技术资料	1SXF200023C2001
符合性声明 - CE	9AKK106713A5902
UL 认证	No certification needed
VDE 认证	No certification needed
机械制图	1SDH001000R0102
接线图	1SDM000091R0001
说明书和手册	1SDH001000R0006
说明书和手册（第2部分）	1SDH001316R1002

分类

ETIM 8	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
ETIM 9	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
IDEA 粒度分类代码 (IGCC)	4926 >> Air circuit breakers
对象分类代码	Q
UNSPSC	39121615
WEEE 类别	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
e级	V11.1 : 27370409

分类

低压产品及系统 → 断路器类产品 → 空气断路器 → Emax 2

