



Hauptmerkmale

Baureihe	Odace
Ästhetischer Name	Styl
Produkt- oder Komponententyp	Abdeckrahmen
Anzahl der Reihen	3fach
Installationsrichtung	Horizontal/vertikal
Abstand zwischen Mittelpunkten	71 mm
Leistungsschaltertyp	Triple
Verpackungstyp	Flowpack

Zusatzmerkmale

Gehäusevariante	Einbau
Befestigungsmodus	Einschnappen
Farbton	Cobalt blue
Oberflächenbeschaffenheit	Matt
Oberflächenbehandlung	Gemalt
Material	Thermoplastisches ABS-UV-stabilisiert: dekorativer Rahmen
Höhe	85 mm
Breite	227 mm
Tiefe	10 mm
Produktgewicht	0,02999 kg
Resistenz gegen chemische Substanzen	Resistant gegen Alkohol (70 %) Resistant gegen Alkohol (96 %) Resistant gegen A-Milchsäure Resistant gegen verdünntes quaternäres Ammonium Resistant gegen verdünnte Bleichmittel Resistant gegen verdünnten Ammoniak Resistant gegen Seifenwasser Resistant gegen Kristallreiniger Resistant gegen Wasserstoffperoxid 10 Volumen Beständig gegen Hexan

Montage

Umgebungstemperatur bei Lagerung	-5...50 °C
Umgebungstemperatur bei Betrieb	5...45 °C
Normen	EN 60669-1 NF C 61-314 UNE 20315-1-1 2006/95/EWG
Produktzertifizierungen	Aenor: 030/2205[RETURN]LCIE: NF 603415A[RETURN]N[RETURN]NF
Schutzart (IK)	IK04
Schutzart (IP)	IP21 D

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	 REACH-Deklaration
REACH free of SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)  EU-RoHS-Deklaration
Toxic heavy metal free	Ja
Mercury free	Ja
Sustainable packaging	Yes
RoHS exemption information	 Ja
RoHS-Richtlinie für China	 RoHS-Erklärung Für China
Umweltproduktdeklaration	 Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich