



SONICA® 3300

9,5 litri

Disponibile nei modelli M, MH, ETH, EP. Vasca di lavaggio ad ultrasuoni per il lavaggio di oggetti di varia natura e medie dimensioni.

Dimensioni vasca

330x240x150mm



Dati generali

- Potenza media assorbita senza riscaldamento 200W
- Potenza assorbita con riscaldamento 500W
- Potenza AF P.P. 800W
- Frequenza ultrasuoni 40Khz \pm 5%

- Scarico e rubinetto di serie
- Numero di trasduttori 3
- Capacità 9,5lt.
- Carenatura e vasca realizzate in acciaio inox AISI 304



EMC 89/336/CEE (EN 55011B)
IV 73/23/CEE (EN 61010-1)
MD 93/42/CEE dispositivi medici

Frontalini



SERIE M
È il modello più semplice della serie SONICA® e dispone di un temporizzatore con regolazione fino a 15 minuti più posizione manuale.



SERIE ETH
È una versione con controllo elettronico del tempo di lavaggio e della temperatura. La serie ETH è equipaggiata con un microprocessore che gestisce le singole funzioni tramite un pannello di comando impermeabile.



SERIE MH
Dispone di un temporizzatore con regolazione fino a 15 minuti più posizione manuale e di riscaldamento termostato a 60°C.



SERIE EP
È la versione con la tecnologia più avanzata della serie SONICA®.

- Nuovo generatore Sweep System
- Moderno pannello di comando
- Tempi di lavaggio da 0 a 99 min.
- Possibilità di impostare il tempo di degas (degassificazione liquidi).
- Regolazione della temperatura del liquido fino a 70°C.
- Memorizzazione di 9 differenti programmi di lavaggio.
- Funzione Jet Program per un avvio semplice e rapido del ciclo di lavaggio.

Accessori

- Cestello rettangolare in rete inox
- Cestello cilindrico in rete inox
- Bicchieri in vetro
- Bicchieri in plastica
- Coperchio in acciaio inox
- Cassetta portastrumenti in acciaio inox

Liquidi detergenti

SONICA® UG Concentrato per impiego generale. Confezione Kg1.

SONICA® SF Per lo sgrassaggio forte di particolari molto sporchi. Confezione Kg1.

SONICA® AF Concentrato per la rimozione di grosse quantità di ossidi, ruggine, calcare. Confezione Kg1.

SONICA® AC Concentrato per la rimozione di piccole quantità di ossidi, ruggine, calcare. Confezione Kg1.

SONICA® RC Pronto all'uso per la rimozione di residui di cemento dagli strumenti dentali. Confezione Kg1.

SONICA® RA Pronto all'uso per la rimozione di alginati dai portaimpronte. Confezione Kg1.

SONICA® RG Neutro pronto all'uso per la rimozione di gessi da qualsiasi superficie. Confezione Kg1.

