

Datenblatt:

Steckdosenleiste POWER EASY 6xT13 1.5m WS

Die einfache und zuverlässige Steckdosenleiste für den Haushalt. Die Steckdosenleiste besteht aus 4xT13 Steckdosen mit Kinderschutz, einem T12 Stecker und 1.50 Meter Kabel. Der Resetknopf schützt vor Sach- und Personenschaden.



Artikelnummer	207605216 C
EAN	7611007134907 
Einheits Nr.	
Einheit	STK
Verpackungseinheit	5
Verpackungsmasse	9.0 x 32.0 x 4.0 (B x H x T) cm
Bruttogewicht	0.335 Kg
Ursprungsland	CN
Zolltarifr.	85366990

Technische Informationen:

Merkmal	Bezeichnung
Typ	Steckdosenleiste Standard
Marke	STEFFEN
Modell	Power Easy
Anzahl Steckdosen	6
Steckdosentyp	Typ 13
Steckdosenfarbe	Weiss
Steckdosenausrichtung	längs
Erhöhter Berührungsschutz	Nein
Schalter	Nein
Nennstrom	10 A
Nennspannung	230 V
Nennfrequenz	50 - 60 Hz
Nennleistung	2300 W
Kabeltyp	H05VV-F (Td)
Leiteranzahl	3
Leiterquerschnitt	1 mm ²
Kabellänge	1.5 m
Kabelfarbe	Weiss
Steckertyp	Typ 12
Hauptwerkstoff	Kunststoff
Halogenfrei	Nein
UV-beständig	Nein
Produktfarbe	Weiss
Verwendung	Innen
K2 Baustellentauglich	Nein
Schutzart	IP20

Merkmal	Bezeichnung
Einsatztemperaturbereich	-5...+45 °C
Sicherheitsfunktionen	Überstromschutz
Produkthöhe	320 mm
Produktbreite	42 mm
Produkttiefe	40 mm
Gewicht netto	0.330 Kg
Verpackungsart	Schrumpffolie