BATTERIE STATIONNAIRE ETANCHE AU PLOMB A RECOMBINAISON DE GAZ REGULEE PAR SOUPAPES

Y17-12IFR 12V 17Ah

1.SPECIFICATIONS

Tension nominale 12V

Capacité nominale

20 h *à 0.85 A : 17.0* Ah, Tension d'arrêt : *10.50* V
10 h *à 1.58 A : 15.8* Ah, Tension d'arrêt : *10.50* V
5 h *à 2.89 A : 14.45* Ah, Tension d'arrêt : *10.20* V
1 h *à 10.2 A : 10.2* Ah, Tension d'arrêt : *9.60* V

Poids 5.8 kg

Résistance interne batterie chargée 15 mΩ

Courant de décharge maximum :

en 1 minute 150 A
en 1 seconde 500 A

Tension de charge (à 20°C)

en floating 13.6 V
(Pas de limitation de courant nécessaire)
en cycles 14.7 V
(Courant maximum limité à0.25C)

Température d'utilisation

en charge -15°C à50°C
en décharge -20°C à60°C

Auto-décharge (à 20°C)

1 mois 3%
3 mois 9%
6 mois 15%

Durée de vie (à 20°C)
(Conditions standards d'utilisation)

Application floating 3 / 5 ans
Application cyclique
100% de profondeur de décharge 180 cycles
50% de profondeur de décharge 440 cycles
30% de profondeur de décharge 1200 cycles

Fabrication étanche
Les batteries peuvent être stockées et utilisées dans toutes les positions sans risque de fuites. (excepté en utilisation permanente à l'envers)

Bac et couvercle ABS UL94-V0

2. DIMENSIONS

Longueur (+/- 2 mm) = 181mm

Largeur (+/- 1 mm) = 77 mm

Hauteur totale (+/- 2 mm) = 167 mm

3. BORNES

Visserie
M5

Couple de serrage
2.5 Nm (max : 6 Nm)

Diamètre de contact /
10 mm

FT/Y17-12FR/V3-03/05

YUASA BATTERIES FRANCE
Service Technique ,14, Rue de Bruxelles 38070 ST QUENTIN FALLAVIER
Tél : 04.74.95.90.95 Fax :04.74.95.90.71
Site web : www.yuasa.fr