LM-Modularbeitspodest 2. Stufe Z600 40262- RS Code 817-9892

Z600 AMA, Aluminium-Modul-Arbeitspodest – 40262

Die Modullösung für den flexiblen oder stationären Einsatz: vom Tritt ausbaubar bis zur kompletten Arbeitsbühne in verschiedenen Höhen.

Tecnische Daten

Bestell-Nr.	Arbeitshöhe (ca. m)	oberste Plattformhöhe (m)	gesamte Podesttiefe (m)	Gewicht, gesamt (kg)	Modulbezeichnung
40262	2,40	0,40	0,80	3,9	C

- Modularer Aufbau für jederzeit veränder- und erweiterbare Konfigurationen – ob mobil oder als stationärer Laufsteg.
- Geringes Eigengewicht für schnelle und komfortable Handhabung.
- Extrem robuste, verwindungssteife, korrosionsfeste Leichtmetall-Gesamtkonstruktion.
- Bequeme und sichere Stufen (555 mm x 250 mm) aus Alu-Riffelblech.
- Als zweistufiges Grundmodul mit bis zu drei Anbaustufen für den mobilen Einsatz geeignet.
- Vielfältiges Zubehör für den stationären und mobilen Einsatz.
- Anbaumodule in vier unterschiedlichen Höhen.