

MERKMALE

- Ideal für die Installation von elektrischen Geräten und Klemmen
- Komplettes Kit mit Schienen und Befestigungen
- Kompatibel mit vertikalen oder horizontalen Montagehalterungen
- Für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet

RS PRO Plattenschrauben-Kit

RS-Best.-Nr.: 606-844



Professionelle Produkte von RS bieten Ihnen hochwertige Teile in allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualität wie die führenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen.

Produktbeschreibung

Dieses RS PRO C-Profil-Schlitz-DIN-Schienenkit wird komplett mit 4 x 1 m langen Stützschiene, 1 Packung mit 25 Käfigmuttern (Typ M6 N) und 1 Plattenschraubensatz mit 25 Flachkopfschrauben aus Stahl, M6x12 mm und Unterlegscheiben geliefert. Dieses praktische Kit stellt sicher, dass Sie alles haben, was Sie für eine sichere und einfache Installation von Geräten in Gehäusen oder zur Befestigung auf einer flachen Oberfläche benötigen. Das Kit kann in einen Rahmen mit senkrechten ([606-866](#)) Und horizontal ([606-850](#)) 90°-Winkelhalterungen, separat erhältlich. Sie wird häufig als vertikale Stützschiene für horizontal montierte DIN-Schienen verwendet und passt auf die Eckbolzen in Gehäusen. Dieses Kit besteht auch aus 1,5 mm kaltgewalztem Stahl, verzinkt und passiviert und bietet eine ausgezeichnete Haltbarkeit und Korrosionsbeständigkeit.

Allgemeine

Zubehörtyp	Plattenschrauben-Kit
Für den Einsatz mit	Gerätemontage
Farbe	Grau
Anwendung	Netzteile, Überlastschalter, Terminal Blocks, Magnetschalter

Produktinclusions

SR-Nr.	Produktname	Menge
1	1 m Länge der Stützschiene	4
2	Packung mit Käfigmuttern, Typ M6 N	25 KAGENMUTTERN
SS3	"Plattenschrauben-Kit" (25 Flachkopfschrauben aus Stahl, M6x12 mm und Unterlegscheiben)	25 SCHRAUBEN AUS STAHLKOPF

What sizes are available?

467-383: Square DIN rail bracket, 20mm height

467-343: Square DIN rail bracket, 40mm height

467-361: Square DIN rail bracket, 70mm height

467-371: Square DIN rail bracket, 90mm height

467-377: Angled DIN rail bracket, 42mm height

467-387: Angled DIN rail bracket, 82mm height

