



DEUTSCH

Datenblatt

Best.-Nr.: 603-609

RS Pro – Voreinstellbarer 1/4-Zoll- Sechskant-Drehmoment-Schraubendreher für Standard-Drehmoment, 6 → 406 Ncm



Produktdetails

Schraubendreher mit voreinstellbarem Drehmoment

* Sechskanttreiber

Bidirektionale Mechanismussignale, wenn das Drehmoment erreicht wurde

Hochpräzises Radialkugel- und Rollenlager

Endkappe schützt den voreingestellten Mechanismus und verhindert Manipulationen

Technische Daten

Drehmomentbereich	6 → 406 Ncm
Typ	Voreinstellung, Standard
Antriebsform	Sechskant
Antriebsgröße	1/4 Zoll
Gesamtlänge	127 mm
Genauigkeit	6 %