M18 ONEFHIWP12-0X

AVVITATORE AD IMPULSI ONE-KEY™ FUEL™ AD ALTA COPPIA ATTACCO ½" P

- Avvitatore ad impulsi M18 FUEL™ con tecnologia ONE-KEY™ in grado di fornire 1017 Nm di coppia di serraggio con una dimensione compatta (solo 206 mm di lunghezza)
- Sistema con 4 modalità DRIVE CONTROL che permette di scegliere tra quattro diverse impostazioni di velocità e coppia, per la massima flessibilità in diverse applicazioni.
- Quarta modalità per la massima coppia e un controllo senza eguali nella rimozione dei bulloni
- In grado di ripetere applicazioni con estrema precisione di coppia
- Il sistema ONE-KEY™ Tracking & Security offre gratuitamente un servizio di tracciamento e gestione dell'inventario basata su cloud, disponendo anche di funzionalità di blocco a distanza e di personalizzazione delle prestazioni dell'utensile
- La tecnologia FUEL™ ridefinisce gli elettroutensili a batteria. Il motore brushless, l'elettronica REDLINK PLUS™ e il pacco batterie REDLITHIUM™ offrono prestazioni e durata superiori
- Attacco ½" quadro con perno, per la massima tenuta della bussola
- Funziona con tutte le batterie M18™ MILWAUKEE®
- Personalizzazione ONE-KEY™: Possibilità di regolare la velocità del'utensile e il range di coppia desiderato (da 1 a 10)



REDLITHIUM™



Velocità a vuoto (giri/min)	0-950/0-1500/0-1800/0-1800
Frequenza del colpo (colpi/min)	0-1,150/0-2,100/0-2,400/0-2,400
Attacco	½" quadro
Coppia max (Nm)	-MISSING-
Coppia in svitatura max (Nm)	1,491
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Valigetta Heavy Duty
Codice prodotto	4933459724