

Fiche technique du produit

Spécifications



Moteur thermique NO 230VCA pour VP228E/VP229E

MP140NO-230T

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Type de produit ou équipement	Actionneur
Type d'actionneur	Thermoélectrique
Série de produits d'actionneurs	MP140
Destination du produit	vannes de régulation indépendantes de la pression
Commande	Linéaire
Type de commande	Remise à zéro automatique
Tension d'alimentation nominale	110...230 V CA
Puissance consommée	2 W
Consommation moyenne au maintien en W	2 W
Signal de commande	2 positions (marche/arrêt)
Force N	140 N
Force lbf	32 lbf
Degré de protection IP	IP22
Matière	Polycarbonate: enveloppe
Température ambiante de fonctionnement	2...50 °C
Humidité relative	0...95 % HR, sans condensation
Température ambiante de stockage	-45...60 °C
Région cible	Europe Asie Pacifique Australie

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	5,0 cm
Largeur de l'emballage 1	12,7 cm
Longueur de l'emballage 1	10,0 cm
Poids de l'emballage 1	183,0 g

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées >](#)

Use Better

 Matières et Substances	
Emballage avec carton recyclé	Oui
Emballage sans plastique	Non
Directive UE RoHS	Conforme
Règlementation REACH	Déclaration REACH

Use Again

 Réemballer et réusiner	
Reprise	No