

Neohm | Neohm CRG

TE 内部编号 1623097-1

10K  $\Omega$ , Thick Film, General Purpose Resistor, 1 %, 2 Termination,  
0805, Taped & Reeled, .125 W,  $\pm 100$  ppm/ $^{\circ}\text{C}$ , Solder, 2 x 1.25 x .55  
mm, Neohm CRG

[在 TE 官网查看>](#)

无源元件 &gt; 电阻器 &gt; 表面贴装电阻器



电阻器类型: 通用电阻器

端接数量: 2

封装尺寸代码: 0805

封装方法: 卷带和卷轴

无源元件容差: 1 %

## 产品特性

### 产品类型特性

电阻器类型	通用电阻器
封装尺寸代码	0805
元件类型	厚膜

### 结构特性

电阻器数量	1
-------	---

### 电气特征

工作电压	150 V
无源元件容差	1 %
电阻等级	1k $\Omega$ – 1M $\Omega$
电阻值	10K $\Omega$
额定功率	.125 W

### 端接特性

端接数量	2
表面贴装电阻器端接类型	焊接

### 尺寸

无源元件尺寸	2 x 1.25 x .55 mm
--------	-------------------

### 使用环境

温度系数	$\pm 100$ ppm/ $^{\circ}\text{C}$
------	-----------------------------------



### 包装特性

封装方法	卷带和卷轴
------	-------

### 产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合且适用豁免
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2023年6月（235） SVHC候选清单的声明更新至: 2023年6月（235） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种均质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	回流焊接可达到 260°C

#### 产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

### 配套部件

TE 产品编号 1623116-1  
CRG0805 1% 150K

TE 产品编号 1623131-1  
CRG0805 1% 1K0

TE 产品编号 1623095-1  
CRG0805 1% 100K

TE 产品编号 1623137-1  
CRG0805 1% 1K5



该系列中的其他产品 | Neohm CRG



客户还购买了



## 文档

### 产品图纸

[CRG0805 1% 10K](#)

英文版本

### CAD 文件

[3D PDF](#)

3D

[下载查看](#)

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_1623097-1\\_BA.2d\\_dxf.zip](#)

英文版本

[下载查看](#)

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_1623097-1\\_BA.3d\\_igs.zip](#)

英文版本

[下载查看](#)

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_1623097-1\\_BA.3d\\_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意 [使用条款](#)。

### 数据表/目录页



[1309350\\_PASSIVE\\_COMPONENT](#)

英文版本

[Thick Film Chip Resistors - Type CRG series](#)

英文版本

---

[产品环境合规性](#)

[MD\\_1623097-1\\_04032015628\\_dmtec](#)

英文版本

[MD\\_1623097-1\\_04032015628\\_dmtec](#)

英文版本